



Leistungsstarker Bass

HiFi-Sound

Für die echten Musikfans, die auch unterwegs nicht auf ihre Musik verzichten möchten, sind diese beeindruckenden DJ-Kopfhörer genau das Richtige. Dank der leistungsstarken Treiber und sehr hochwertigen Bassöffnungen können Sie die Musik nicht nur hören, sondern auch fühlen.

Musik für Ihre Ohren

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Geschlossenes System eliminiert Nebengeräusche
- Unübertroffene Leistung und optimale Soundqualität
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- Hochwertige Lautsprecher für satten Sound und hohe Leistung

Für Sie gemacht

- Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance
- Verlängerungskabel für mehr Bewegungsfreiheit.
- Kopfhörer mit Stahlbügel für perfekten Sitz
- Besonders weiche Bügelpolster für höchsten Tragekomfort

Jederzeit startklar

- Passt zusammengeklappt in jede Tasche
- 3,5 mm oder 6,35 mm Adapter für alle Audiogeräte
- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Philips
Kopfhörer mit Bügel

Leistungsstarker Bass

SHL9600



PHILIPS

Besonderheiten

40 mm Lautsprechertreiber

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

Geschlossenes System

Umgebungsgeräusche werden vollständig ausgeblendet. Der Sound der Kopfhörer wird in einer geschlossenen Akustikkammer gehalten, was besten Klang erzielt. Daher eignen sich die Kopfhörer ausgezeichnet für die Klangprüfung bei Live-Aufnahmen oder im Tonstudio.

Ausgezeichnete Soundqualität

Ein speziell auf die Akustik abgestimmtes Design und hochwertige Treiber garantieren eine optimale Audioleistung.

Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

Komfort-Ohrpolster

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

Flach zusammenklappbar

Dieser Kopfhörer lässt sich flach zusammenklappen und passt so ganz bequem in jede Tasche.

Audiobuchsen-Adapter enthalten

Mithilfe dieses Adapters können Sie Ihren Kopfhörer an Geräte mit 3,5 mm- oder 6,35 mm-Buchsen anschließen, d.h. er erweitert die Anschlussmöglichkeiten des Kopfhörers.

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Einfache Lagerung & Tragbarkeit

Die Kopfhörer sind auf zwei Weisen faltbar: zu einer kompakten Kugel oder ganz flach. So passen sie ganz einfach in die Handtasche und sind immer zur Hand.

Für mehr Bewegungsfreiheit

Dank des Verlängerungskabels haben Sie mit dem DJ-Kopfhörer noch mehr Bewegungsfreiheit.

Superleicht & komfortabel



Der dünne, leichte und aus Edelstahl angefertigte Bügel passt sich perfekt den Konturen Ihres Kopfes an und ist dabei so leicht, dass Sie ihn beim Tragen kaum bemerken werden.

Für satten Sound & hohe Leistung

Der Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

für höchsten Tragekomfort

Die besonders weichen Bügelpolster, die farblich mit dem Ohrpolster abgestimmt sind, bieten einen perfekten Sitz auf dem Kopf ganz ohne zusätzlichen Druck.

Daten

Anschlüsse

- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabeltyp: OFC

Zubehör

- Adapter-Stecker: 3,5 – 6,3 mm
- Verlängerungskabel: 1,8 m

Ton

- Akustiksystem: offen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 10 bis 28.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Typ: Dynamisch

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 22 x 4 cm
- Bruttogewicht: 0,39 kg
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Eigengewicht: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 49846 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Blister

Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,42 kg
- Außenkarton (L x B x H): 21,5 x 12,6 x 23 cm
- Nettogewicht: 0,42 kg
- Eigengewicht: 1 kg
- EAN: 87 12581 49851 1
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3



Ausstellungsdatum
2015-09-17

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55394
EAN: 87 12581 49846 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com