



Kraftfull bas

Hi Fi-ljud

För dig som tar musiken på allvar och som alltid är på väg kommer nu dessa fantastiska hörlurar i DJ-stil. Extra kraftfulla element och djupbaskanaler med extrema prestanda gör att du känner musiken så att du kan skapa bättre mixer.

Musik för dina öron

- 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion
- Sluten modell blockerar omgivande ljud
- Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
- 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
- Högtalare med höga prestanda ger dånande ljud och kraft

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva


- Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
- Förlängningssladd ger större rörelsefrihet i ett bås.
- Huvudband i fjäderstål gör att de kan ställas in flexibelt på huvudet
- Extra mjuk huvudbandsvaddering som ger överlägsen bekvämlighet

Alltid redo

- Hopvikta mycket tunna och får lätt plats i väskan
- 3,5-6,35 mm-adaptorn kan anslutas till alla typer av apparater
- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Philips
Hörlurar med huvudband

SHL9600



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarpole: CCAW
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 10 - 28 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 106 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
- Kabeltyp: OFC

Tillbehör

- Uttag för adapter: 3,5-6,3 mm
- Förlängningskabel: 1,8 m

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 19,5 x 22 x 4 cm
- Bruttovikt: 0,39 kg
- Nettovikt: 0,14 kg
- Taravikt: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 49846 7
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,42 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 12,6 x 23 cm
- Nettovikt: 0,42 kg
- Taravikt: 1 kg
- EAN: 87 12581 49851 1
- Antal konsumentförpackningar: 3

Funktioner

40 mm högtalarelement

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

Sluten modell

Ljuden runt dig blockeras medan ljudet från hörlurarna hålls i en sluten kammare för perfekt kvalitet. Det gör hörlurarna perfekta för medhörning vid liveframträdanden och inspelningar.

Utmärkt ljudkvalitet

Akustiskt effektiv design och avancerade drivenheter är detsamma som optimala ljudprestanda.

24 k guldpläterad kontakt

Det ädla guldsnittet på kontakten ger en stabilare anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Bekväma öronkuddar

Öronkuddarnas utformning och lyxiga material ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt i öronen.

Hopvikta mycket tunna

Hörlurarna kan vikas ihop platt, så de får lätt plats i väskan.

Adapter för ljudanslutning medföljer

Med denna adapter kan du använda hörlurarna till utrustning med 3,5 eller 6,35 mm-uttag, vilket ger dig frihet att välja mellan en stor mängd ljudenheter.

1,2 meter lång kabel

Den perfekta kabellängden som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill



Publiceringsdatum
2010-06-28

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55394
EAN: 87 12581 49846 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com