




フィリップス  
ヘッドバンド型ヘッド  
フォン

迫力の重低音

SHL9600



## 迫力の重低音

Hi-Fi サウンド

音楽をこよなく愛する人のための、DJスタイルヘッドフォン。迫力のある重低音を実現。

### 音楽を心地よく

- 40 mm スピーカードライバーで、歪みのないサウンドを実現
- クローズドタイプのデザインで、周囲のノイズを遮断
- クラス最高のパフォーマンスと最適な音質を
- 24 金メッキプラグで、極めて信頼性の高い接続を実現
- 限りなく原音に迫るスピーカーで、臨場感溢れるサウンドを実現

### どんな耳にもフィット

- イヤークッションで装着感と低音レスポンスが向上
- 頭に柔らかくフィットする、弾力性のあるスチール製ヘッドバンド
- ソフトなヘッドバンドクッションで、至高の装着感を
- 延長コードにより、セットでより自由に動くことが可能

### いつでもどこにでも携帯

- 折りたたむとコンパクト、バッグに簡単に収まる
- 3.5/6.35 mm アダプターであらゆる種類のオーディオ機器に接続
- 屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル

**PHILIPS**

sense and simplicity

## 特長

### 40 mm スピーカードライバー

この40 mm スピーカードライバーは、複合マイラー素材で作られています。繊細でありながらもパワフルな要素により、歪みのないサウンドを実現します。

### クローズドタイプのデザイン

周囲の音が完全に遮断される一方で、ヘッドフォンから流れるサウンドは密閉され、元の音質のまま保持されます。このヘッドフォンは、音楽やレコーディングのライブセッションのモニタリングに最適です。

### 優れた音質

音響調整されたデザインと高品質のドライバーにより、クラス最高のオーディオパフォーマンスを実現します。

### 24 金メッキプラグ

貴金属の金メッキで仕上げられたプラグにより、接続の信頼性が向上し、優れた音質を実現します。

### 快適なイヤークッション

このフィリップスヘッドフォンのイヤークッションに使用されている、特別な形の上質な素材は、耳に完全にフィットし、最大限の快適さを実現します。また、この素材は、音漏れを防ぎ、低音の迫力を増します。イヤークッションは、耳の形状に合わせてぴったりと装着できる形になっています。


### 折りたたんでフラットに

このヘッドフォンは、コンパクトに折りたたむように設計されているため、バッグ内に楽に収まります。

### オーディオジャックアダプター付属

このアダプターにより、ヘッドフォンが3.5 mm または 6.35 mm ジャック対応になるため、接続するオーディオ機器の選択の幅が広がります。

### 頭にやさしくフィット



このスリムなステンレス製のヘッドバンドは、軽量であると同時に弾力性があるため、ほとんど重さを感じることなく、頭にしっかりと装着することができます。

### 至高の装着感

イヤークッションと同じ繊維に包まれた超ソフトなヘッドバンドクッションは、頭を圧迫することなく、頭の上にぴったりとフィットします。

### 1.2m ケーブル

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける理想的なケーブル長になっています。

### 収納と持ち運びが簡単に

このヘッドフォンは、コンパクトな球状の形と、フラットな形の2通りに折りたたむことができます。このため、バッグやポケットにうまく収まり、いつでも携帯することができます。

### より自由に動くことが可能

延長コードによりケーブルが長くなるため、DJセットでより自由に動き回ることができます。

### よく響くパワフルなサウンドに

このスピーカードライバーは、複合マイラー素材で作られています。繊細でありながらもパワフルな要素により、優れたパワフルな出力が可能で、歪みのないサウンドを忠実に再現します。

## 仕様

### 接続性

- ケーブル接続: 両側、Y 字型
- コネクター: 3.5 mm
- コネクターの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC
- ケーブル長: 1.2 m

### 付属品

- アダプタープラグ: 3.5 ~ 6.3 mm
- 延長ケーブル: 1.8 m

### サウンド

- 音響システム: オープン
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 10 ~ 28,000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 50 mW
- 感度: 106 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 種類: ダイナミック

### パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 20.2 x 20.2 x 7.8 cm
- 総重量: 0.32 kg
- 本体重量: 0.16 kg
- 風袋重量: 0.16 kg
- EAN: 87 12581 34142 8
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: プリスターパック

### 外箱

- 総重量: 11.684 kg
- Outer carton (L x W x H): 50.5 x 44.5 x 60.5 cm
- 本体重量: 3.84 kg
- 風袋重量: 7.844 kg
- EAN: 87 12581 34144 2
- 販売用パッケージ数: 24

### 内箱

- 総重量: 1.285 kg
- Inner carton (L x W x H): 24 x 21 x 28 cm
- 本体重量: 0.48 kg
- 風袋重量: 0.805 kg
- EAN: 87 12581 34143 5
- 販売用パッケージ数: 3



発行日 2013-02-03

バージョン: 5.2.7

12 NC: 8670 000 30931  
EAN: 87 12581 34142 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips Electronics N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)