



## Philips Audífonos con banda sujetadora

- Supraurales
- Plata



SHL9700

# Sonido preciso, autoajustes

Con almohadillas FloatingCushions de lujo

Audífonos SHL9700/10 con la estructura liviana y plegable de aluminio, puedes disfrutar de tu música con alta calidad. Los altavoces de 40 mm con calidad profesional y las almohadillas FloatingCushions de lujo te ofrecen un ajuste multidireccional para crear un sonido superior y un ajuste natural.

### Máximo placer musical


- Altavoces superiores para un audio preciso
- Los controladores de 40 mm ofrecen un excelente rendimiento de sonido

### Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida

- Almohadillas de espuma suave FloatingCushions de lujo para la máxima comodidad
- Almohadillas súper suaves con aislamiento de ruidos
- Almohadillas externas de aluminio livianas y duraderas

### Siempre listo

- Diseño plegable que facilita el transporte
- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
- Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable



# PHILIPS

## Destacados

### Almohadillas FloatingCushions de lujo



El innovador diseño de las almohadillas FloatingCushions de lujo de estos audífonos Philips permiten un ajuste automático y multidireccional, a diferencia de los audífonos tradicionales. Este innovador diseño te asegura máxima estabilidad y comodidad porque aplica una presión más pareja sobre la cabeza y los oídos. Disfruta de la máxima comodidad y el mejor ajuste, como nunca.

### Audio preciso

Disfruta más de tu música con los controladores de calidad superior que reproducen un audio preciso, ofrecen graves más profundos y tonos agudos nítidos.

### Diseño plegable



Puedes plegar los audífonos para llevarlos vayas donde vayas o guardarlos si no los usas

### Comodidad por mucho tiempo



Las almohadillas súper suaves de lujo te ofrecen total comodidad para que puedas usar los audífonos durante más tiempo sin sentir molestias.

### Diseño de aluminio duradero



El aluminio es liviano y resistente y complementa a la perfección el increíble diseño de estos audífonos.

### Controladores de altavoz de 40 mm

Estos audífonos tienen controladores dinámicos de 40 mm para que disfrutes de una experiencia de sonido con un audio nítido y excelente rendimiento de graves

### Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

### Conector enchapado en oro de 24k

La terminación en oro de la clavija te ofrece una conexión más confiable y un sonido de mejor calidad.

## Especificaciones

### Sonido

- Impedancia: 32 ohmio
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Sensibilidad: 101 dB
- Respuesta de frecuencia: 18 - 23.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 40 mm

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 15,5 x 17,5 x 7,4 cm
- Peso: 0,1445 kg

### Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 23410 71016 8
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 19,5 x 20 x 5,5 cm
- Peso bruto: 0,296 kg
- Peso neto: 0,1455 kg
- Tipo de empaque: Cartón
- Peso tara: 0,1505 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos

### Caja exterior

- Peso bruto: 1,118 kg
- GTIN: 1 69 23410 71016 5
- Caja exterior (L x An x Al): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
- Peso neto: 0,4365 kg
- Cantidad de cajas: 3
- Peso tara: 0,6815 kg



Fecha de publicación  
2013-05-31

Versión: 5.2.6

12 NC: 8670 000 77745  
EAN: 06 92341 07101 68

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)