



Philips
Bügel-Headset

On-Ear
Weiß



SHL9705WT

Klarer Sound, automatische Anpassung

Mit Deluxe-FloatingCushions

Flach faltbare Kopfhörer mit leichtem Gehäuse für ein exzellentes Hörerlebnis unterwegs. Die 40 mm Lautsprecher mit Deluxe-FloatingCushions ermöglichen die Anpassung der Ohrmuscheln in alle Richtungen und sorgen für hervorragenden Sound und perfekten Sitz.

Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Deluxe-Schaumstoff-FloatingCushions für komfortablen Sitz
- Leicht mit äußeren Ohrmuscheln aus robustem Aluminium
- Extraweiche Ohrpolster mit Geräuschisolierung

Für besten Musikgenuss

- 40 mm Lautsprechertreiber garantieren optimale Soundleistung
- Präziser Klang von hervorragendem Lautsprecher

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Mikrofon und Anruftaste integriert
- Personalisieren Sie den Sound und die Taste über die Philips Headset App

Jederzeit startklar

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- Flach zusammenklappbar und einfach zu tragen

PHILIPS

Daten

Ton

- Frequenzgang: 18 - 23.000 Hz
- Impedanz: 24 Ohm
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 24,2 x 16,7 x 23 cm
- Außenkarton (L x B x H): 9,5 x 6,6 x 9,1 Zoll
- Nettogewicht: 0,4293 kg
- Nettogewicht: 0,946 lb
- Bruttogewicht: 0,9701 kg
- Bruttogewicht: 2,139 lb
- Eigengewicht: 0,5408 kg
- Eigengewicht: 1,192 lb
- GTIN: 1 69 23410 71940 3
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 22,5 x 5 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 7,7 x 8,9 x 2,0 Zoll

- Nettogewicht: 0,1431 kg
- Nettogewicht: 0,315 lb
- Bruttogewicht: 0,2467 kg
- Bruttogewicht: 0,544 lb
- Eigengewicht: 0,1036 kg
- Eigengewicht: 0,228 lb
- EAN: 69 23410 71940 6
- Regalaufstellung: Beides
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Anschlussausführung: vergoldet, 24 kt.
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 15,5 x 18,5 x 4,3 cm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 6,1 x 7,3 x 1,7 Zoll
- Gewicht: 0,1431 kg
- Gewicht: 0,315 lb

Besonderheiten

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

40 mm Lautsprechertreiber

Dank der dynamischen 40 mm Lautsprechertreiber bietet dieser Kopfhörer eine kristallklare Soundleistung mit satterm Bass.

Für langen Tragekomfort

Durch die luxuriösen extraweichen Ohrpolster können Sie Ihre Kopfhörer beliebig lange tragen, ohne dass diese unbequem werden.

Deluxe-FloatingCushions

Das innovative Deluxe-FloatingCushion-Design dieser Philips Kopfhörer ermöglicht eine automatische Anpassung der Ohrpolster in alle Richtungen. So wird das traditionelle C-Scharnier überflüssig. Das Ergebnis ist ein einheitliches Design, das optimale Stabilität gewährleistet, da der Druck gleichmäßig auf Kopf und Ohren des Benutzers verteilt wird. So entstehen eine perfekte Passform und ein einzigartiger Tragekomfort.

Langlebiges Aluminium-Design

Aluminium ist leicht, robust und passt perfekt zum coolen Design des Kopfhörers.

Flach zusammenklappbar

Der Kopfhörer kann zum einfachen Transport oder zur praktischen Aufbewahrung flach zusammengeklappt werden.

Präziser Klang

Erstklassige Lautsprechertreiber ermöglichen eine präzise Klangqualität mit satten Bässen und kristallklaren Höhen bei jedem Musiktitel.

Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

Personalisierung

Laden Sie die Philips Headset App herunter, um den Sound des Headsets und die Fernbedienung der Funktionen "Anruf beantworten/beenden", "Wiedergabe/Pause", "Lautstärke anpassen +/-" und "Titel ändern" zu personalisieren.

