



Philips
Casque avec micro

Supra-aural
Blanche



SHL9705WT

Son précis, ajustement automatique

Avec système FloatingCushions Deluxe

Casque léger pliable à plat pour profiter pleinement de votre musique, même en déplacement. Les haut-parleurs 40 mm, associés au système FloatingCushions Deluxe permettant un ajustement multidirectionnel des coques, vous offrent un son et une ergonomie exceptionnels.

Adapté à vos besoins et votre style de vie

- Système FloatingCushions Deluxe avec mémoire de forme pour un confort naturel
- Coques extérieures en aluminium, légères et durables
- Coussinets ultradoux isolant du bruit

Pour un plaisir d'écoute intense

- Les haut-parleurs de 40 mm offrent un son exceptionnel
- Son précis grâce à un haut-parleur haut de gamme

Conçue pour s'adapter à vos besoins

- Microphone intégré et bouton d'appel
- Personnalisez votre son et votre bouton grâce à l'application Philips Headset

Toujours prêt à être utilisé

- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
- Facile à transporter grâce au pliage à plat

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 18 - 23 000 Hz
- Impédance: 24 ohms
- Sensibilité: 106 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 24,2 x 16,7 x 23 cm
- Carton externe (l x l x H): 9,5 x 6,6 x 9,1 pouces
- Poids net: 0,4293 kg
- Poids net: 0,946 lb
- Poids brut: 0,9701 kg
- Poids brut: 2,139 lb
- Poids à vide: 0,5408 kg
- Poids à vide: 1,192 lb
- GTIN: 1 69 23410 71940 3
- Nombre d'emballages: 3

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 22,5 x 5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
7,7 x 8,9 x 2,0 pouces

- Poids net: 0,1431 kg
- Poids net: 0,315 lb
- Poids brut: 0,2467 kg
- Poids brut: 0,544 lb
- Poids à vide: 0,1036 kg
- Poids à vide: 0,228 lb
- EAN: 69 23410 71940 6
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

Connectivité

- Longueur du câble: 1,2 m
- Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
- Microphone: Microphone intégré

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):
15,5 x 18,5 x 4,3 cm
- Dimensions du produit (l x H x P):
6,1 x 7,3 x 1,7 pouces
- Poids: 0,1431 kg
- Poids: 0,315 lb

Points forts

Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Haut-parleurs de 40 mm

Grâce à leurs haut-parleurs 40 mm, ces écouteurs offrent un son riche et cristallin, et des basses surpuissantes.

Confort longue durée

Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

Système FloatingCushions Deluxe

La toute nouvelle conception FloatingCushion Deluxe de ce casque Philips permet un réglage multidirectionnel complet des coussinets qui épousent la forme de l'oreille sans avoir recours au système de boucle en forme de C. Le résultat : un design élégant qui offre une stabilité optimale en appliquant une pression répartie de façon régulière sur la tête et les oreilles de l'utilisateur. Vous bénéficiez ainsi d'un confort et d'une ergonomie incroyables.

Design en aluminium durable

L'aluminium est un matériau léger, solide et qui donne à votre casque un look branché.

Ultra-plat une fois replié

Le casque peut être plié à plat pour faciliter le transport ou le stockage lorsque vous ne l'utilisez pas

Son précis

Les haut-parleurs haut de gamme reproduisent une qualité audio précise et offrent des basses profondes et des aigus clairs quelle que soit la pièce

Microphone intégré

Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique ou pour converser sur votre téléphone portable. Profitez d'appels mains libres tout en acceptant et mettant fin aux appels téléphoniques à partir de votre casque.

Votre propre personnalisation

Téléchargez l'application Philips Headset pour personnaliser le son de votre casque ainsi que la télécommande afin d'accéder aux fonctions Prise/Fin d'appel, Lecture/Pause de musique, Volume +/- et Changement de morceau.

