



## Conversaciones claras, diseño ligero

Los Philips SHM1900 son unos audífonos de PC supraaurales ligeros que proporcionan una comodidad máxima.

### **Transmisión nítida de voz**

- El micrófono se ubica en el lugar ideal para grabación de voz

### **Comodidad para un uso prolongado**

- Estilo supraaural para proporcionar la comodidad, el ajuste y el aislamiento del ruido óptimos
- El adaptador 2 a 1 funciona en PC y laptops
- Compatible con smartphones, tablets y laptops

### **Excelente calidad de sonido**


- Ofrece la mejor acústica para conseguir un sonido de alta calidad y nitidez

Philips  
Audífonos para PC

Supraurales



SHM1900



# PHILIPS

# Especificaciones

## Diseño

- Diseño: Banda sujetadora

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Cartucho para el micrófono: 6 mm
- Sensibilidad: 98 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Tipo: Dinámico
- Sensibilidad del micrófono: 50-10.000 Hz; -42 dB
- Tipo de imán: Ferrita
- Micrófono y controles: Micrófono con soporte ajustable y control de volumen en el cable

## Conectividad

- Longitud del cable: 2m
- Conector: 2 x 3,5 mm
- Tipo de cable: Cobre

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):

- 17,5 x 19,5 x 9,2 cm
- Peso: 0,2 kg

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 17,5 x 24,3 x 9,5 cm
- Peso bruto: 0,33 kg
- Peso neto: 0,221 kg
- Peso tara: 0,109 kg
- EAN: 87 12581 43654 4
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An x Al): 36,7 x 30,5 x 25 cm
- Peso bruto: 2,41 kg
- Peso neto: 1,326 kg
- Peso tara: 1,084 kg
- EAN: 87 12581 43655 1
- Cantidad de cajas: 6

## Accesorios

- Incluidos: Adaptador 2 a 1

# Destacados

## Adaptador 2 a 1

Cambia fácilmente entre PC y laptop con el adaptador 2 a 1.

## Micrófono con soporte que se ajusta fácilmente

El soporte que se ajusta con facilidad garantiza que el micrófono permanezca siempre en el lugar adecuado para grabar tu voz.

## Diseño supraaural

Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y el ajuste óptimos. El diseño supraaural también bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audio intensa.

## Calidad de sonido

Los controladores de audio de 40 mm ofrecen la mejor acústica para conseguir un sonido nítido y de alta calidad.

## Apto para smartphones y tablets

Compatible con smartphones, tablets y laptops.



Fecha de publicación  
2019-08-29

Versión: 9.0.11

12 NC: 8670 000 41513  
EAN: 69 51613 98150 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)