

飛利浦
筆記型電腦耳機



SHM3700W



個性繽紛彩色耳塞

最適合交談與音樂

超小型耳塞式設計，能順應您的耳朵形狀，給您最佳的貼合與舒適。高品質喇叭展現精準音效與渾厚低音。線上交談與音樂聆聽的理想選擇。

聽覺饗宴

- 小型高效喇叭，重現精準音效與低音
- 完美貼合的耳塞能充分隔絕外部噪音

隨時隨地清晰暢談

- 具備靜音控制的高敏感度麥克風，方便攜帶
- 領夾可讓您將麥克風固定在您要的位置

為您量身打造

- 3 種尺寸的可互換式耳塞，提供最佳貼合度
- Combined-Plug 設計方便您管理插頭和纜線

PHILIPS

規格

連線

- 纜線連接：平行對稱設計
- 纜線長度：2 公尺
- 接頭：2 x 3.5 公釐插頭
- 纜線類型：銅

音效

- 頻率反應：12 - 23 500 Hz
- 阻抗：16 歐姆
- 最大功率輸入：50 mW
- 敏感度：102 分貝
- 類型：動態
- 麥克風敏感度：100 - 15000 Hz，-42dB

便利

- 靜音開關

設計

- 配戴方式：耳塞式

內紙箱

- EAN: 87 12581 58302 6

- 總重：0.46685 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：19.8 x 10.4 x 16.5 cm
- 淨重：0.12 kg
- 包裝數：6
- 皮重：0.34685 kg

外箱

- EAN: 87 12581 58300 2
- 總重：1.8674 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：42.6 x 20.5 x 17.9 cm
- 淨重：0.48 kg
- 包裝數：24
- 皮重：1.3874 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：9.5 x 15 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70687 1
- 總重：0.06303 kg
- 淨重：0.02 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：印刷開窗盒
- 皮重：0.04303 kg

焦點

小型高效喇叭



耳塞式耳機不僅能與耳型完美貼合，其小型高效喇叭還能展現精準的音效與渾厚的低音，給您最優的聽覺享受。

完美的耳塞式密封效果

超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，這種完美的貼合感使外界噪音被完全隔絕，讓您享有高度集中的聽覺體驗。

3 種尺寸的可互換式耳塞

3 種尺寸的可互換式矽膠軟墊耳塞，提供最佳貼合度與舒適感。

具備靜音控制的高敏感度麥克風

具備靜音控制的高敏感度麥克風，方便隨身攜帶。

Combined-Plug 設計

Combined-Plug 設計方便您管理插頭和纜線，讓您盡情享受電腦上的音樂。大多數的電腦耳機都有 2 個音訊插孔，一個用於麥克風，另一個用於喇叭。但是，如果您是要聆聽您最愛的音樂，您大概不希望另一個插孔四處亂晃。我們的 Combined-Plug 設計是一種簡單但聰明的功能，讓您將另一個插孔安全地固定住，不會垂吊亂晃，也沒有凌亂的線材，自然就沒有煩惱。

領夾

領夾可將麥克風固定在您要的位置。它可確保麥克風處於收音清晰的最佳位置。



發行日期 2013-09-19

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 72144
EAN: 69 23410 70687 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com