

Philips
Notebook headset

SHM6500



Erőteljes mélyhangú

Kényelmes, fül körüli vonalvezetés

Az állítható és levehető zajkioltó mikrofonnal ellátott nagy méretű headset erőteljes hangzást biztosít. A puha fülpárnák tovább fokozzák a kényelmet hosszas viselés esetén. Beépített némítóval és hangerőszabályozóval, valamint 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkezik a mellékelt 2-pólusú/1-pólusú átalakítónak köszönhetően

Mindig kézben tarthatja az irányítást

- In-line némítás és hangerőszabályzás a gyors beállításhoz

Beszéd tisztaság

- A zajkioltó mikrofon kiszűri a háttérzajokat
- Leszerelhető és állítható mikrofon az egyértelmű parancsokhoz

Kompatibilis a laptopokkal egyetlen csatlakozóval

- Tartozék 2-pólusú/1-pólusú átalakító

Hosszan tartó viselési kényelem

- Kényelmes, könnyű kialakítás, teljes méretű, puha fülpárnákkal

Erőteljes mélyhangú

- A 40 mm-es meghajtók erőteljes mélyhangot biztosítanak

PHILIPS

Műszaki adatok

Kivitel

- Hordhatóság: Fejpánt

Hang

- Akusztikus rendszer: Nyitva
- Frekvenciaátvitel: 16 - 22 000 Hz
- Impedancia: 16 ohm
- Maximális bemeneti teljesítmény: 500 mW
- Érzékenység: 93 dB
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Mikrofondoboz: 4 mm-es
- Mikrofonérzékenység: -42 dB

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 2 m-es
- Csatlakozó: 2 x 3,5 mm
- Kábel típusa: Réz

Kényelem

- Némítókapcsoló
- Hangerőszabályzás

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Ablakdoboz
- Mellékelt termékek száma: 1
- EAN: 87 12581 58294 4
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 19,5 x 24,5 x 10,7 cm
- Bruttó tömeg: 0,4938 kg
- Nettó tömeg: 0,315 kg
- Táratömeg: 0,1788 kg

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- EAN: 87 12581 58295 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 33,5 x 20,6 x 22,9 cm
- Bruttó tömeg: 1,4655 kg
- Nettó tömeg: 0,945 kg
- Táratömeg: 0,5205 kg

Fénypontok

2-pólusú/1-pólusú átalakító

Az átalakító dugasz biztosítja a kompatibilitást azokkal a laptopokkal, amelyek kombinált fejhallgató- és mikrofon-csatlakozóval rendelkeznek. Lehetővé teszi továbbá, hogy bizonyos más készülékekről is hallgathassunk zenét (és beszélgetést) egyetlen 3,5 mm-es csatlakozó segítségével

40 mm-es meghajtók az erőteljes mélyhangért

Az akusztikusan hangolt 40 mm-es neodímium meghajtók erőteljes hangteljesítményt biztosítanak

Fül körüli vonalvezetés

Az elegáns, könnyű, fül körüli, állítható kialakítás kényelmes illeszkedést biztosít. A puha fülpárnák magas fokú viselési kényelmet nyújtanak, anélkül, hogy melege lenne

Zajkioltó mikrofon

Az állítható és levehető zajkioltó rúd mikrofon lehetővé teszi az Ön hangjának tiszta, háttérzaj nélküli továbbítását

In-line némítás és hangerőszabályzó



A kényelmes in-line némítás és hangerőszabályzás lehetővé teszi a beállítások gyors módosítását

Zajkioltó mikrofon



Az állítható és forgatható zajkioltó rúd mikrofon lehetővé teszi az Ön hangjának tiszta, háttérzaj nélküli rögzítését



Kiadás dátuma
2015-12-26

Verzió: 5.0.5

12 NC: 8670 000 72143
EAN: 87 12581 58294 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com