

Philips
Slúchadlová súprava k
notebooku

SHM6500



Výkonné basy

Pohodlná konštrukcia zakrývajúca uši

Tieto mohutné slúchadlá s nastaviteľným a odnímateľným mikrofónom potláčajúcim hluk poskytujú výkonný zvuk. Mäkké náušníky zaisťujú dlhé hodiny pohodlného počúvania. Slúchadlá sa dodávajú so zabudovaným ovládaním stlmenia zvuku a regulácie hlasitosti a 3,5 mm konektorom cez priložený konvertor 2 kolíkov na jeden.

Vždy pod kontrolou

- Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na kábli pre rýchle nastavenie

Čistota hlasu

- Mikrofón potláčajúci hluk odfiltruje hluk pozadia
- Odpojiteľný a nastaviteľný mikrofón pre jasnejšie príkazy

Kompatibilné s prenosnými počítačmi cez jeden konektor

- Priložený konvertor 2 kolíkov na jeden

Dlhšie pohodlie pri nosení

- Pohodlná a ľahká konštrukcia s mäkkými náušníkmi plnej veľkosti

Výkonné basy

- 40 mm budiče vytvárajú výkonné basy

PHILIPS

Technické údaje

Dizajn

- Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk

- Akustický systém: Voľný
- Frekvenčná odozva: 16 - 22000 Hz
- Impedancia: 16 Ohmov
- Maximálny príkon: 500 mW
- Citlivosť: 93 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Mikrofónová vložka: 4 mm
- Citlivosť mikrofónu: -42 dB

Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 2 m
- Konektor: 2 x 3,5 mm
- Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti

- Spínač stlmenia
- Ovlád. hlasitosti

Rozmery balenia

- Typ balenia: Obal s okienkom
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- EAN: 87 12581 58294 4
- Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 24,5 x 10,7 cm
- Hmotnosť brutto: 0,4938 kg
- Čistá hmotnosť: 0,315 kg
- Hmotnosť obalu: 0,1788 kg

Vonkajšia lepenka

- Počet užívateľských balení: 3
- EAN: 87 12581 58295 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 33,5 x 20,6 x 22 9 cm
- Hmotnosť brutto: 1,4655 kg
- Čistá hmotnosť: 0,945 kg
- Hmotnosť obalu: 0,5205 kg

Hlavné prvky

Konvertor 2 kolíkov na jeden

Zásuvka konvertora zaisťuje kompatibilitu aj s prenosnými počítačmi s kombinovaným konektorom na slúchadlá a mikrofón. Tiež vám umožňuje počúvať hudbu (a živé rozhovory) aj prostredníctvom iných vybraných zariadení s jedným 3,5 mm konektorom.

40 mm budiče pre výkonné basy

Akusticky vyladené 40 mm neodymiové budiče reproduktorov vytvárajú výkonné basy

Konštrukcia zakrývajúca uši

Veľkorysá ľahká konštrukcia zakrývajúca uši zaisťuje dokonalé a pohodlné nosenie. Mäkké náušníky poskytujú dlhé hodiny pohodlného nosenia bez pocitov tepla

Mikrofón potláčajúci hluk

Nastaviteľný a odpojiteľný mikrofón na ramene potláčajúci hluk umožňuje jasné zaznamenanie vášho hlasu bez okolitého hluku

Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku na kábli



Praktické ovládacie prvky hlasitosti a vypnutie zvuku na kábli umožňujú rýchle nastavenie

Mikrofón potláčajúci hluk



Nastaviteľný a otáčateľný mikrofón na ramene potláčajúci hluk umožňuje jasné zaznamenanie vášho hlasu bez okolitého hluku



Dátum vydania
2015-12-26

Verzia: 5.0.5

12 NC: 8670 000 72143
EAN: 87 12581 58294 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com