

飛利浦  
筆記型電腦耳機

SHM6500



## 強力低音

### 舒適的覆耳式設計

配備可調式 / 分離式降噪筒麥克風的大型耳機，可呈現強大的音效。柔軟耳墊進一步確保長時間配戴下依然舒適。內建線控靜音及音量控制功能。

#### 強力低音

- 40 公釐強力低音驅動器帶來強力低音

#### 長時間配戴依然舒適

- 舒適輕巧設計搭配全罩式柔軟襯墊

#### 清晰音質

- 具降噪功能麥克風能過濾背景雜音
- 分離式可調麥克風，指示清楚不模糊

#### 隨時掌控

- 線控靜音及音量控制調整快速

#### 為您個人量身打造設計

- 相容於筆記型電腦、智慧型手機與平板電腦

PHILIPS

## 規格

### 設計

- 配戴方式：頭帶

### 音效

- 音響系統：開啟
- 頻率反應：16 - 22 000 Hz
- 阻抗：16 歐姆
- 最大功率輸入：500 mW
- 麥克風匣：4 公釐
- 敏感度：93 分貝
- 喇叭直徑：40 公釐
- 麥克風敏感度：-42 分貝

### 連線

- 纜線長度：2 公尺
- 接頭：2 x 3.5 公釐
- 纜線類型：OFC
- 相容於：筆記型電腦、智慧型手機與平板電腦

### 便利

- 靜音開關
- 音量控制

### 包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 內含產品件數：1
- EAN: 69 23410 70686 4

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：19.5 x 25 x 10.5 cm
- 總重：0.41 kg
- 淨重：0.206 kg
- 皮重：0.204 kg
- 貨架放置類型：兩用

### 外紙箱

- 包裝數：24
- EAN: 87 12581 58297 5
- 外箱 (L x 寬 x 高)：67.9 x 42.7 x 51.5 cm
- 總重：12.764 kg
- 淨重：4.944 kg
- 皮重：7.82 kg

### 內紙箱

- 包裝數：6
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：40.4 x 33 x 24 cm
- 總重：2.845 kg
- 淨重：1.236 kg
- 皮重：1.609 kg
- EAN: 87 12581 58298 2

### 配件

- 內附：2-1 Pin 轉接頭

### 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：18.6 x 18.4 x 9.8 cm
- 重量：0.206 kg

## 焦點

### 40 公釐強力低音驅動器

經精確音場調校的 40 公釐鈹磁石驅動器能確保呈現強力低音

### 覆耳式設計

輕巧覆耳式可調設計確保佩戴更舒服貼合。柔軟襯墊讓您長時間配戴亦感舒適卻不悶熱

### 具降噪功能麥克風



可調且可旋轉具降噪功能麥克風收音清晰，不會收入環境噪音

### 線控靜音及音量控制



方便的線控靜音及音量控制，讓您快速調整



發行日期 2015-12-26

版本：6.0.4

12 NC: 8670 000 72139  
EAN: 69 23410 70686 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)