

飞利浦  
多媒体耳机

SHM7110



## 个性化多媒体耳机

笔记本电脑和台式机的理想伴侣

这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。

### 丰富您的 PC 体验

- 个性化耳罩

### 优质音效

- 40 毫米喇叭驱动器可确保传输的声音不会失真

### 语音传送更清晰

- 高灵敏度麦克风可清晰地接收语音

### 佩带简单舒适

- 耳垫使配戴更加舒适而且还能改善低音效果
- 根据个人情况调节，使长时间配戴更加舒适

### 极为方便

- 线控式静音和音量控制

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 设计

- 配戴方式: 头戴

## 音响

- 原声系统: 半开式
- 磁铁型: 钕制
- 频率响应: 18 - 22 000 赫兹
- 阻抗: 32 欧姆
- 最大输入功率: 100 mW
- 麦克风夹头: 6 毫米
- 灵敏度: 110 dB
- 扬声器直径: 40 毫米
- 类型: 动态
- 灵敏麦克风: 20-10 000 Hz, -40 dB

## 连接

- 线缆长度: 2 米
- 连接器: 2 x 3.5 毫米
- 电缆类型: 铜制

## 方便

- 音量控制
- 静音开关

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 16.5 x 19 x 6.8 厘米
- 重量: 0.113 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 20.5 x 26.5 x 8.3 厘米
- 净重: 0.241 千克
- 净重: 0.113 千克
- 自重: 0.128 千克
- EAN: 87 12581 43963 7
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 泡形罩

## 内箱

- 内箱 (L x (宽 x 高): 42 x 26.5 x 28.2 厘米
- 净重: 1.9 千克
- 净重: 0.678 千克
- 自重: 1.222 千克
- EAN: 87 12581 43965 1
- 用户包装数量: 6

## 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 55 x 44.5 x 61 厘米
- 净重: 10 千克
- 净重: 2.712 千克
- 自重: 7.288 千克
- EAN: 87 12581 43964 4
- 用户包装数量: 24

# 产品亮点

## 个性化多媒体耳机

该多媒体耳机上的个性化耳罩可彰显您的独特风格, 让您与众不同。

## 舒适耳垫

耳垫采用豪华材料制作, 造型别致, 配戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特, 可以完全吻合人的耳廓。

## 40 毫米喇叭驱动器

40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成, 具有高度的敏感性, 可确保输出的声音不会失真。

## 高灵敏度麦克风

旨在实现清晰无干扰的在线通话, 这款多媒体耳机堪称完美的解决方案, 它具有高度灵敏的麦克风, 能够清晰地接收您的语音。

## 可调节的舒适感

无论您对耳机的“感觉”如何, 这款独特的头带结构始终让您感受一种人性化的舒适。您可以调整耳机的位置, 以便能够舒服地长时间配戴。

## 线控式静音和音量控制

无须接触音源设备即可静音或调节音量。



发行日期 2009-11-09

版本: 5.2.7

12 NC: 8670 000 41846  
EAN: 87 12581 43963 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)