

Philips NULL
PC Kulaklığı

Kulak üstü
Beyaz

SHM7110U



Ekstra bas

Daha uzun dinleme için yumuşak yastıklar

Yüksek hassasiyetli mikrofonu sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir.

Uzun süreli rahat kullanım

- Mükemmel ve rahat uyum için ayarlanabilir, dolgulu baş bandı
- Daha uzun süre konfor sağlayan yumuşak tamponlar

Kulaklığınızı özelleştirin, kendi deseninizi tasarlayın

- Birlikte verilen 3 deseni veya kendi tasarımınızı kullanma seçeneği

Net ses

- Yüksek hassasiyetli mini mikrofon

Kontrol daima sizde

- Hızlı ayar için kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü

Ekstra Bas

- Ekstra bas sunan 40 mm sürücüler

PHILIPS

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- İsteğe bağlı aksesuarlar: 2-1 pim dönüştürücü

Bağlantı

- Kablo uzunluğu: 2 m
- Konektör: 2 x 3,5 mm
- Kablo tipi: Bakır

Kullanılabilirlik

- Ses seviyesi kontrolü
- Ses kapatma düğmesi

Tasarım

- Kullanım şekli: Kafa bandı

Ses

- Akustik sistem: Yarı açık
- Manyetik tipi: Neodymyum
- Frekans tepkisi: 10 - 22.000 Hz
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 100 mW
- Hassasiyet: 97 dB (1K Hz)
- Hoparlör çapı: 40 mm

Ses, DJ kulaklığı

- Tip: Dinamik

İç Karton

- GTIN: 2 48 95229 11209 8
- Ambalaj sayısı: 6
- Brüt ağırlık: 1,622 kg
- İç karton (L x G x Y): 42 x 23,5 x 20,5 cm
- Net ağırlık: 0,7086 kg
- Dara ağırlığı: 0,9134 kg

Dış Karton

- GTIN: 1 48 95229 11209 1
- Ambalaj sayısı: 24
- Brüt ağırlık: 7,658 kg
- Dış karton (L x G x Y): 49 x 43,7 x 45 cm
- Net ağırlık: 2,8344 kg
- Dara ağırlığı: 4,8236 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 48 95229 11209 4
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 22,5 x 7,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,2363 kg
- Net ağırlık: 0,1181 kg
- Dara ağırlığı: 0,1182 kg

UPC

- UPC: 6 09585 16641 7

Özellikler

3 farklı kulak modülü deseni dahildir

Kulak modüllerinizi, birlikte verilen 3 kulak modülü deseni ile özelleştirebilir veya kendi deseninizi tasarlayabilirsiniz

Yüksek hassasiyetli mini mikrofon

Yüksek hassasiyetli mini mikrofon, ağzınızdan uzakta olsa bile sesinizi alabilir. Böylece diğer kişiler sizi net bir şekilde duyabilir

Kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü




Kullanışlı kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolleri hızlı ayar yapmaya imkan tanır

Ekstra bas için 40 mm sürücüler

Akustik olarak ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücüler, dengeli ses performansı ve güçlü bas sağlar

Yumuşak yastıklar



Bu Philips kulaklığın ekstra yumuşak yastıkları, terletmez ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunar. Ayarlanabilir, dolgu kafa bandı, baskı oluşturmadan rahat etmenizi sağlar.

