



Philips
Casque pour PC

SHM7110U



Basses puissantes

Coussinets doux pour des heures d'écoute

Ce casque avec micro haute sensibilité Philips SHM7110U/10 offre un son équilibré et des basses puissantes. Personnalisez les coques avec les motifs inclus ou utilisez vos propres créations. Il est équipé d'une commande de désactivation du son et d'une commande de réglage du volume.

Confort prolongé

- Arceau rembourré réglable pour un maintien sûr et confortable
- Coussinets doux pour un confort longue durée

Personnalisez votre casque, créez votre propre style

- 3 motifs pour coque inclus, ou possibilité d'utiliser une de vos créations

Voix claires

- Mini-micro haute sensibilité

Maîtrise totale

- Commandes intégrées de réglage du volume et de désactivation du son

Extra Bass

- Haut-parleurs 40 mm pour des basses puissantes

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Design

- Style de port: Arceau

Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquence: 18 - 22 000 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 100 mW
- Cartouche de micro: 4 mm
- Sensibilité: 110 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type: Dynamique
- Sensibilité du microphone: 20-10 000 Hz, -40 dB

Connectivité

- Longueur du câble: 2 m
- Connecteur: 2 x 3,5 mm
- Type de câble: Cuivre
- Compatible avec :: les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes

Praticité

- Réglage du volume
- Bouton de désactivation du son

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
- Poids brut: 0,322 kg
- Poids net: 0,123 kg
- Tare: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 52442 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 43 x 24,5 x 23 cm
- Poids brut: 2,311 kg
- Poids net: 0,738 kg
- Tare: 1,573 kg
- EAN: 87 12581 52443 2
- Nombre d'emballages: 6

Accessoires

- Inclus: Adaptateur 2 à 1 broche

Points forts


3 motifs pour coque inclus

Vous pouvez personnaliser vos coques avec l'un des 3 motifs inclus, ou encore créer votre propre style.

Mini-micro haute sensibilité

Bien qu'il soit plus éloigné de votre bouche, le mini-micro haute sensibilité capte votre voix de manière à ce qu'elle soit clairement restituée à vos interlocuteurs.

Commandes intégrées de volume et de désactivation du son




Pratiques, les commandes intégrées de réglage du volume et de désactivation du son permettent des réglages rapides

Haut-parleurs 40 mm pour des basses puissantes

Les haut-parleurs 40 mm en néodyme au réglage acoustique garantissent un son équilibré et des basses puissantes

Coussinets doux



Les coussinets ultradoux de ce casque Philips sont plus confortables et évacuent la chaleur. L'arceau rembourré réglable assure un maintien confortable sans pression excessive.



Date de publication
2013-03-08

Version: 8.0.6

12 NC: 8670 000 59773
EAN: 87 12581 52442 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com