



Philips
PC-hodesett

SHM7110U



Ekstra bass

Myke puter for lengre lyttekomfort

Philips-hodetelefonene SHM7110U/10 med hodebånd og svært følsom mikrofon gir balansert lyd og ekstra bass. Tilpass øreklokkene med mønstrene som følger med, eller bruk din egen design. Leveres med innebygd dempings- og volumkontroll.

Komfortabel å ha på seg over lengre tid

- Justerbart, foret hodebånd for perfekt og behagelig tilpasning
- Myke puter for bedre brukskomfort

Tilpass hodesettet, design ditt eget mønster

- 3 følger med, eller du kan bruke din egen design

Stemmeklarhet

- Minimikrofon med høy sensitivitet

Du har alltid kontroll

- Innebygd dempings- og volumkontroll for raske justeringer

Ekstra bass

- 40 mm drivere gir ekstra bass

PHILIPS

Spesifikasjoner

Utforming

- Bruksmåte: Hodebånd

Lyd

- Akustisk system: Halvåpen
- Magnettype: Neodym
- Frekvensområde: 18–22 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Mikrofonkasset: 4 mm
- Følsomhet: 110 dB
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Type: Dynamisk
- Mikrofonfølsomhet: 20–10 000 Hz, -40 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 2 m
- Kontakt: 2 x 3,5 mm
- Kabeltype: Kobber
- Kompatibel med:: bærbare datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett

Anvendelighet

- Volumkontroll
- Demp-knapp

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
- Bruttovekt: 0,322 kg
- Nettovekt: 0,123 kg
- Taravekt: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 52442 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 43 x 24,5 x 23 cm
- Bruttovekt: 2,311 kg
- Nettovekt: 0,738 kg
- Taravekt: 1,573 kg
- EAN: 87 12581 52443 2
- Antall emballasjer: 6

Tilbehør

- Inkludert: Konverterer for 2 til 1 pinne

Høydepunkter

3 øreputemønstre følger med

Du kan tilpasse øreputene med ett av de 3 øreputemønstrene som følger med, eller du kan designe ditt eget mønster

Minimikrofon med høy sensitivitet

Selv om den er lenger unna munnen, fanger minimikrofonen med høy sensitivitet likevel opp stemmen din slik at andre kan høre deg tydelig

Innebygd dempings- og volumkontroll




Praktiske innebygde kontroller for demping og volum gjør at du kan justere raskt

40 mm drivere for ekstra bass

Akustisk innstilte neodymdrivere på 40 mm gir balansert lyd og solid bass

Myke puter



Ekstra myke puter på disse Philips-hodetelefonene gir bedre brukskomfort uten at det føles varmt. Det justerbare, forede hodebåndet sikrer en behagelig tilpasning uten at det trykker



Utgivelsesdato
2013-07-25

Versjon: 8.0.6

12 NC: 8670 000 59773
EAN: 87 12581 52442 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com