




Philips  
Headset för datorn

SHM7410U



## Dynamiskt ljud

Philips SHM7410-headset för dator ger dig exakt röstöverföring och kristallklart ljud. Mikrofonen har brusreducering och bekväma, mjuka öronkuddar samt volymkontroll i sladden med avstängningsfunktion för ljudet.

### Tydlig röståtergivning

- Riktmikrofon eliminerar bakgrundsljud
- Mikrofonen är perfekt placerad för röstläsning

### Maximal bekvämlighet

- Justerbart huvudband för varaktig komfort
- 2-till-1-adaptorn fungerar på stationära och bärbara datorer
- Kompatibel med smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer

### Utmärkt ljudkvalitet

- Högklassiga drivenheter för kvalitet och perfekta ljudprestanda
- Mikrofon med brusreducering filtrerar bort bakgrundsljud

# PHILIPS

# Specifikationer

## Design

- Bärstil: Hörlurar med huvudband

## Ljud

- Akustiskt system: Öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 100 mW
- Mikrofonkassett: 4 mm
- Känslighet: 106 dB
- Högtalardiameter: 32 mm
- Typ: Dynamisk
- Känslighet, mikrofon: 50–1 0000 Hz, 42 dB
- Mikrofon och reglage: Mikrofon med brusreducering; inbyggd ljudavstängning och volymkontroll

## Anslutningar

- Kabellängd: 3 m
- Anslutning: 2 x 3,5 mm
- Kabeltyp: Koppar

## Bekvämlighet

- Volymkontroll
- Ljudavstängningsknapp

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 19,5 x 22 x 7 cm
- Bruttovikt: 0,296 kg
- Nettovikt: 0,13 kg
- Taravikt: 0,166 kg
- EAN: 87 12581 52433 3
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 60,8 x 23,5 x 16,4 cm
- Bruttovikt: 2,207 kg
- Nettovikt: 0,78 kg
- Taravikt: 1,427 kg
- EAN: 87 12581 52434 0
- Antal konsumentförpackningar: 6

## Tillbehör

- Medföljer: 2-till-1-adapter

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 16 x 17,5 x 6,5 cm
- Vikt: 0,13 kg

# Funktioner

## 2-till-1-adapter

Växla enkelt mellan dator och bärbar dator med 2-till-1-adaptern.

## Justerbart huvudband

En unik huvudbandskonstruktion ger en anpassad och bekväm passform. Tillsammans med höjjusteringen räcker komforten länge.

## Lättjusterad bommikrofon

Bommen är lätt att justera och garanterar att mikrofonen är alltid på rätt plats för att läsa av din röst.

## Högklassiga drivenheter

Akustiskt avstämd design och högklassiga drivenheter betyder klassens bästa ljudprestanda och optimal ljudkvalitet.

## Brusreducerande mikrofonfilter

Brusreducerande mikrofon filtrerar bort bakgrunds ljud för fantastiska samtal.

## Kompatibel med smarttelefon eller surfplatta

Kompatibel med smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

## Riktmikrofon

Riktmikrofonen är gjord för att ta bort bakgrunds ljud och ge tydlig röstöverföring.

