

飛利浦
電腦耳麥

SHM7410U



動態音效

柔軟軟墊讓您得以長時間聆聽

配備可調式降噪筒麥克風的耳機，為聽眾呈現動態且清晰的音效。柔軟耳墊即便長時間配戴仍感舒適。內建線控靜音及音量控制功能。

動態音效

- 32 公釐驅動器帶來動態音效

長時間配戴依然舒適

- 可調式頭帶，完美貼合
- 柔軟耳墊長時間配戴亦感舒適

清晰音質

- 可調式麥克風，指示清楚不模糊
- 具降噪功能麥克風能過濾背景雜音

隨時掌控

- 線控靜音及音量控制調整快速

為您個人量身打造設計

- 相容於筆記型電腦、智慧型手機與平板電腦

PHILIPS

規格

設計

- 配戴方式：頭帶

音效

- 音響系統：半開放式
- 磁鐵類型：鈹
- 頻率反應：20 - 20000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大功率輸入：100 mW
- 麥克風匣：4 公釐
- 敏感度：106 分貝
- 喇叭直徑：32 公釐
- 類型：動態
- 麥克風敏感度：50-15000 Hz，-42+/- 3 分貝

連線

- 纜線長度：3 公尺
- 接頭：2 x 3.5 公釐
- 纜線類型：銅
- 相容於：筆記型電腦、智慧型手機與平板電腦

便利

- 音量控制
- 靜音開關

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：16.2 x 16.3 x 6.1 cm

- 總重：0.296 kg
- 淨重：0.13 kg
- 皮重：0.166 kg
- EAN: 87 12581 52436 4
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：平置

內紙箱

- EAN: 87 12581 52437 1
- 總重：2.021 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：43.8 x 21 x 22.2 cm
- 淨重：0.78 kg
- 包裝數：6
- 皮重：1.241 kg

外紙箱

- EAN: 87 12581 58693 5
- 總重：8.84 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：44.8 x 42.5 x 45.5 cm
- 淨重：3.12 kg
- 包裝數：24
- 皮重：5.72 kg

配件

- 內附：2-1 Pin 轉接頭

焦點

32 公釐驅動器給您動態音效



經精確音場調校的 32 公釐鈹磁石驅動器能確保呈現動態音效

線控靜音及音量控制




方便的線控靜音及音量控制，讓您快速調整

具降噪功能麥克風



可調且可旋轉具降噪功能麥克風收音清晰，不會收入環境噪音

柔軟襯墊



飛利浦耳機的超柔軟襯墊戴起來更舒適而不感覺悶熱，可調襯墊式頭帶能完美舒適貼合而沒有壓迫感。



發行日期 2015-12-26

版本：6.0.6

12 NC: 8670 000 59772
EAN: 87 12581 52436 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com