



飛利浦
筆記型電腦耳機

- 耳罩式
- 黑色



SHM8000



隨時隨地暢談

耳機強勁的喇叭呈現完整的平衡音效。內建麥克風可清楚收音，舒適的耳墊讓您可配戴一整天。可折疊放入收納袋中加以保護、整齊收納。

為您量身打造

- 方便攜帶的折疊式設計
- 方便使用的線控迷你麥克風
- 適合長時間配戴的舒適耳墊
- 耳機袋提供保護

隨時隨地清晰暢談

- 高感度麥克風，收音效果更清晰

聽覺饗宴

- 強勁的喇叭展現完整的平衡音效

PHILIPS

規格

設計

- 配戴方式：頭帶

音效

- 頻率反應：12 - 22 000 Hz
- 阻抗：24 歐姆
- 磁鐵類型：鈹
- 最大功率輸入：100 mW
- 敏感度：106 分貝
- 喇叭直徑：32
- 類型：動態
- 麥克風敏感度：50-15000Hz，-42+/-3 分貝

連線

- 纜線長度：1.5 公尺
- 接頭：2 x 3.5 公釐
- 纜線類型：銅

包裝尺寸

- 貨架放置類型：展示用產品
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：9.5 x 20 x 5 cm
- 總重：0.125 kg

- 淨重：0.055 kg
- 皮重：0.070 kg
- EAN: 87 12581 52450 0
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：展示用產品

外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高)：34.5 x 22.2 x 24 cm
- 總重：2.19 kg
- 淨重：0.660 kg
- 皮重：1.530 kg
- EAN: 87 12581 52451 7
- 包裝數：12

內紙箱

- EAN: 87 12581 53233 8
- 總重：0.475 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：20.5 x 16 x 10.4 cm
- 淨重：0.165 kg
- 包裝數：3
- 皮重：0.310 kg

焦點

方便攜帶的折疊式設計



方便攜帶的折疊式耳機，讓您可以隨時隨地享受視訊聊天。

舒適耳墊

適合長時間配戴的舒適耳墊

線控迷你麥克風

方便使用的線控迷你麥克風

高感度麥克風

這款 PC 耳機搭載高感度的麥克風，收音清晰，讓線上對談連續不間斷，是您最理想的選擇。

強勁的喇叭

喇叭驅動器纖巧而強勁，無論輸入功率是多少，都能為您帶來不失真的聲音。

耳機袋提供保護



妥善照顧您的耳機，在不使用時請將耳機收納在這款便利、柔軟的耳機袋中，以免耳機線糾結。



發行日期 2013-07-27

版本：4.1.4

12 NC: 8670 000 59779
EAN: 87 12581 52450 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com