



減少 70% 的外部噪音

主動降噪

可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。

嘈雜環境中得到最佳聆聽體驗

- 輕巧的電子裝置可消除高達 70% 令人煩擾的外部噪音
- 製造理想封閉效果，帶來完美音色

為您量身打造

- 可方便地掛於你的頸部
- 3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合
- 小型控制盒取代笨重的盒身設計

隨時侯命

- 用於飛機娛樂系統的轉接器
- 3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置
- 1.2 米長的纜線最適合戶外使用

Philips
防噪音耳塞式耳筒



SHN2500



PHILIPS

規格

音效

- 音響系統：開啟
- 主動式噪音衰減：50 - 1500 Hz, >10 dB 於 300 Hz
- 振動膜：Mylar dome
- 頻率響應：40 - 20 000 Hz
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 最大電量輸入：15 mW
- 敏感度：102 分貝
- 喇叭直徑：9 毫米
- 阻抗：72 歐姆
- 類型：動態
- 音圈：銅
- 噪音消除效果：300 Hz 時為約 10 分貝

連接

- 纜線長度：1.2 米
- 連接器：3.5 毫米
- 連接器設備：鍍鉻
- 纜線類型：OFC

配件

- 連接插頭：3.5 - 6.3, 2 x 3.5 毫米 毫米
- 電池：1.5 V R03/AAA

內紙箱

- 總重量：0.557 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高)：13.5 x 12.5 x 26 厘米
- 淨重：0.117 千克
- 淨機身重量：0.44 千克
- EAN: 87 10895 97123 2
- 產品包裝數目：3

外盒

- 總重量：4.456 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：28.5 x 26 x 51.5 厘米
- 淨重：0.936 千克
- 淨機身重量：3.520 千克
- EAN: 87 10895 97124 9
- 產品包裝數目：24

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：12.5 x 23.2 x 3.4 厘米
- 總重量：0.131 千克
- 淨重：0.039 千克
- 淨機身重量：0.092 千克
- EAN: 87 10895 97122 5
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒

產品特點

70% 噪音消除

智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓您在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。


製造理想封閉效果

在耳朵和耳筒之間製造出的完美封閉效果可大大減少令人煩擾的環境噪音。透過其出色隔音特性，這款耳筒不但可阻隔令人煩擾的環境噪音，同時亦可在調節到較低音量時為你帶來超凡音質。

頸帶佩戴方式

這款最為方便的頸帶佩戴方式只是簡單地將纜線套在頭部並從你的頸部懸掛一個控制盒。內置式電線滑動設計可提供額外支援。

與各種大小的耳朵完美貼合



由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對會與您的雙耳完美貼合。

小型控制盒

微型電子裝置被精心安排在特別設計的小型控制盒中。

隨附飛機用轉接器

使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。

隨附音樂插孔配接器

透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。

1.2 米纜線

配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。



出版日期 2013-09-19

版本：7.0.9

12 NC: 9082 100 08284
EAN: 87 10895 97122 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com