




Philips  
Наушники с  
шумоподавлением

SHN2500



## Внешних шумов на 70% меньше

### Активное шумоподавление

Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

#### Оптимальные условия прослушивания в шумной обстановке

- Миниатюрное электронное устройство удаляет нежелательные внешние шумы на 70%
- Идеальное прилегание для идеального звучания

#### Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни

- Для удобства можно повесить наушники на шею
- 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху
- Миниатюрный блок управления избавит от громоздких блоков

#### Полная готовность к действию

- Адаптер для подключения системы развлечений в режиме "полета"
- 3,5-6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов
- Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

# PHILIPS

# Характеристики

## Звучание

- Акустическая система: Откр.
- Активное шумоподавление: 50-1 500 Гц >10 дБ при 300 Гц
- Диафрагма: Майларовый купол
- Частотный отклик: 40 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 72 Ом при 1кГц 72 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 15 мВт
- Эффект устранения шума: ~10 дБ при 300 Гц
- Чувствительность: 102 дБ
- Диаметр динамика: 9 мм
- Тип: Динамический
- Звуковая катушка: Медь

## Возможности подключения

- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Отделка разъема: Хромированное покрытие
- Тип кабеля: OFC

## Аксессуары

- Вилка адаптера: Да, 3,5-6,3 мм
- Адаптер для использования в самолете: Да, 2 \* 3,5 мм
- Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

## Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 0,46 кг
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 18,5 x 11 x 11,2 см
- Вес нетто: 0,117 кг
- Вес упаковки: 0,343 кг
- EAN: 87 12581 52858 4
- Количество потребительских упаковок: 3

## Внешняя упаковка

- Вес брутто: 2,14 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 39 x 23,5 x 12,5 см
- Вес нетто: 0,468 кг
- Вес упаковки: 1,672 кг
- EAN: 87 12581 52859 1
- Количество потребительских упаковок: 12

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 19,5 x 3 см
- Вес брутто: 0,131 кг
- Вес нетто: 0,039 кг
- Вес упаковки: 0,092 кг
- EAN: 87 12581 52652 8
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Пластиковая

# Основные

## Подавление шумов на 70%

Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

## Обеспечивает идеальное прилегание

Идеальное прилегание наушника к уху значительно сократит излишние фоновые шумы. Благодаря превосходной шумоизоляции эти наушники не только задерживают раздражающий фоновый шум, но и обеспечивают превосходное качество звука при низкой громкости.

## Стиль ношения на шейном ремешке

Самый удобный стиль ношения пульта управления — на шее. Зажим на кабеле дает дополнительное удобство.

## Оптимальный комфорт для любого уха

В комплект входит 3 резиновых накладки разного размера, и вы гарантированно подберете пару, которая идеально подходит к вашим ушам.

## Миниатюрный блок управления

Миниатюрная электроника хитро упакована в специально разработанный для этого блок управления.

## Адаптер для использования в самолете

Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

## Адаптер аудиоразъемов прилагается

При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

## Кабель длиной 1,2 метра

Идеальная длина кабеля, позволяющая переносить аудиоустройство в нужное вам место.



Дата выпуска 2013-09-19

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 000 60178  
EAN: 87 12581 52652 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)