




Philips
Brusreducerande in-ear-
hörlurar

SHN2500



70 % mindre ljud utifrån

Aktiv brusreducering

Slå på för att slå av, med de här brusreducerande In ear-hörlurarna som aktivt reducerar oönskat externt ljud med upp till 70 %. Öronpropparna finns i tre olika storlekar för perfekt och bekväm passform. Perfekta på flygplan och tåg.

Optimal avlyssning i bullriga miljöer

- Kompakt elektronik eliminerar störande ljud utifrån med 70 %
- Skapar perfekt passform för perfekt ljud

Gjort för att passa dig

- Häng hörlurarna runt halsen för ökad bekvämlighet
- Tre utbytbara mjuka gummiöronsäckor för bästa passform
- Du slipper stora kontrollboxar

Alltid redo

- Adapter för anslutning i flygplan
- 3,5-6,35 mm-adaptorn kan anslutas till alla typer av apparater
- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: öppna
- Aktiv brusreducering: 50 - 1 500 Hz, >10 dB vid 300 Hz
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 40-20 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 15 mW
- Känslighet: 102 dB
- Högtalardiameter: 9 mm
- Typ: Dynamisk
- Impedans: 72 ohm
- Högtalarspole: koppar
- Ljudundertryckningseffekt: ~10 dB vid 300 Hz

Anslutningar

- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: krompläterad
- Kabeltyp: OFC

Tillbehör

- Uttag för adapter: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 mm
- Batteri: 1,5 V R03/AAA

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,46 kg
- Inre kartong (L x B x H): 18,5 x 11 x 11,2 cm
- Nettovikt: 0,117 kg
- Taravikt: 0,343 kg
- EAN: 87 12581 52858 4
- Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,14 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 39 x 23,5 x 12,5 cm
- Nettovikt: 0,468 kg
- Taravikt: 1,672 kg
- EAN: 87 12581 52859 1
- Antal konsumentförpackningar: 12

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 19,5 x 3 cm
- Bruttovikt: 0,131 kg
- Nettovikt: 0,039 kg
- Taravikt: 0,092 kg
- EAN: 87 12581 52652 8
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blistar

Funktioner

70 % brusreducering

Den intelligenta brusreduceringstekniken gör lyssnandet trivsammare i bullriga miljöer. Tekniken är särskilt effektiv när det gäller att eliminera låga frekvenser som exempelvis motorbuller, så att du kan njuta av skön musik under flygresan, på tåg och liknande utan att behöva störas av bakgrundsbrus. Med den här tekniken skapas en vågform som är identisk med bruset fast omvänd, som gör att bruset effektivt avlägsnas.


Skapa en perfekt passform

Om hörluren sitter perfekt mot örat minskar andelen oönskat bakgrunds ljud markant. Hörlurarna har utmärkta brusreducerande egenskaper och blockerar inte bara irriterande bakgrunds ljud utan ger även enastående ljudkvalitet vid låga volyminställningar.

Halsremmodell

Den bekvämaste användningen får du om du trär kabeln över huvudet och låter kontrollboxen hänga från halsen. Det inbyggda kabelreglaget ger extra stöd.

För bästa passform i alla öron



Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-hörlurar passar dig.

Liten kontrollbox

Miniatyrelektroniken är smart förpackad i den specialdesignade lilla kontrollboxen.

Flygplansadapter medföljer

Lyssna på underhållningen på flyget genom dina egna hörlurar. Adaptern omvandlar de vanliga dubbla mono-uttagen till ett stereohörlursuttag.

Adapter för ljudanslutning medföljer

Med denna adapter kan du använda hörlurarna till utrustning med 3,5 eller 6,35 mm-uttag, vilket ger dig frihet att välja mellan en stor mängd ljudenheter.

1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.



Publiceringsdatum
2015-09-17

Version: 5.0.8

12 NC: 8670 000 60178
EAN: 87 12581 52652 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com