




Philips
Casque avec suppression
du bruit



SHN2500



70 % de bruit extérieur en moins

Suppression active du bruit

Écoutez votre musique et déconnectez-vous du monde grâce à ces mini-écouteurs avec fonction de suppression du bruit jusqu'à 70 %. Ils sont fournis avec 3 tailles de caches pour garantir une étanchéité parfaite et un confort absolu. Idéal pour les trajets en avion et en train.

Son optimal dans tout environnement bruyant

- Électronique compacte conçue pour réduire les bruits indésirables de 70 %
- Étanchéité parfaite pour un son incomparable

Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- Maintien du casque autour du cou pour un plus grand confort
- 3 capuchons en caoutchouc interchangeables pour un confort assuré, pour tous
- Boîtier de commande peu encombrant

Une disponibilité totale

- Adaptateur pour la connexion d'un système de divertissement de bord
- Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
- Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,20 m)

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Spécifications

Son

- **Système acoustique:** Ouvert
- **Réducteur de bruit actif:** 50 - 1 500 Hz, > 10 dB à 300 Hz
- **Diaphragme:** Dôme en Mylar
- **Réponse en fréquence:** 40 - 20 000 Hz
- **Impédance:** 72 ohms à 1 kHz 72 ohms
- **Type d'aimant:** Néodyme
- **Puissance d'entrée maximale:** 15 mW
- **Effet de suppression du bruit:** ~10 dB à 300 Hz
- **Sensibilité:** 102 dB
- **Diamètre du haut-parleur:** 9 mm
- **Type:** Dynamique
- **Bobine acoustique:** Cuivre

Connectivité

- **Longueur du câble:** 1,2 m
- **Connecteur:** 3,5 mm stéréo
- **Finition du connecteur:** Chromé
- **Type de câble:** OFC

Accessoires

- **Fiche adaptateur:** Oui. 3,5 - 6,3 mm
- **Prise avec adaptateur pour l'avion:** Oui.

2 * 3,5 mm

- **Pile:** Oui. Pile 1,5 V R03/AAA
- **Étui de rangement**

Carton interne

- **Poids brut:** 1,228 lb
- **Carton interne (l x l x H):** 5,3 x 4,9 x 10,2 pouce
- **Poids net:** 0,258 lb
- **Poids à vide:** 0,97 lb

Carton externe

- **Poids brut:** 9,656 lb
- **Carton externe (l x l x H):** 11,2 x 10,2 x 20,3 pouce
- **Poids net:** 2,064 lb
- **Poids à vide:** 7,592 lb

Dimensions de l'emballage

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 4,9 x 9,1 x 1,5 pouce
- **Poids brut:** 0,289 lb
- **Poids net:** 0,086 lb
- **Poids à vide:** 0,203 lb

Points forts du produit

Suppression du bruit de 70 %

La technologie de suppression du bruit améliore le plaisir d'écoute à bas volume dans les environnements bruyants. Elle permet de supprimer les basses fréquences comme celles propagées par les bruits de moteur. Ainsi, si vous êtes en avion ou en train, vous bénéficiez d'une bonne qualité d'écoute sans bruits de fond extérieurs. Cette technologie est basée sur la création d'ondes égales mais opposées aux bruits indésirables, ce qui les élimine efficacement.

Étanchéité parfaite

L'étanchéité parfaite entre vos oreilles et le casque réduit les bruits indésirables. Grâce à ces caractéristiques exceptionnelles de réduction du bruit, le casque bloque non seulement les bruits de fond ennuyants, mais offre également une qualité sonore irréprochable à bas volume.

Courroie de cou

Pour un confort optimal, passez le cordon autour du cou en laissant pendre le boîtier de commande. La glissière intégrée au cordon assure un soutien supplémentaire.

Pour un confort assuré, pour tous

Avec un choix de 3 capuchons d'oreille interchangeables, allant de petit à grand, vous trouverez sûrement la paire qui conviendra parfaitement à vos oreilles.

Petit boîtier de commande

L'électronique miniature est ingénieusement intégrée dans un boîtier de commande de petite taille spécialement conçu.

Adaptateur avion inclus

En avion, profitez des systèmes de divertissement de bord avec votre propre casque. L'adaptateur convertit simplement la prise double mono standard en prise stéréo pour casque.

Adaptateur de prise audio inclus

Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre casque sur des appareils munis d'une prise audio 3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un plus grand nombre d'appareils audio.

Câble 1,20 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre baladeur n'importe où.



Date de publication
2009-02-04

Version: 5.0.6

12 NC: 9082 100 05592
UPC: 0 26616 02879 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com