


飛利浦
降噪耳機



SHN2500



減少 70% 的外部噪音

主動式噪音消除

這款耳塞式防噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇

在嘈雜環境中獲得最佳的聆聽體驗

- 輕巧的電子裝置可消除高達 70% 令人煩擾的外部噪音
- 創造理想的密合效果，呈現完美音效

設計完全符合您和您的生活風格

- 可將耳機掛於您的頸部，使用便利
- 三種可互換式橡皮耳塞尺寸，所有耳型皆能舒適貼和
- 以小型控制盒取代笨重的控制盒

隨時待命

- 機上娛樂系統連線之轉接器
- 3.5 - 6.35 公釐的轉接器可連接各類音效裝置
- 1.2 公尺長的纜線最適合戶外使用

PHILIPS

sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統：開放
- 主動噪音衰減：50-1, 500Hz, 300Hz 時 >10 分貝
- 薄膜：Mylar dome
- 頻率反應：40 - 20000 Hz
- 阻抗：1kHz 時為 72 歐姆 72 歐姆
- 磁鐵類型：鈹
- 最大功率輸入：15 mW
- 雜訊取消效果：300 Hz 時為 ~10 分貝
- 敏感度：102 分貝
- 喇叭直徑：9 公釐
- 類型：動態
- 語音線圈：銅

連線

- 纜線長度：1.2 公尺
- 接頭：3.5 公釐立體聲
- 連接器表面處理：鍍鎳
- 纜線類型：OFC

週邊配件

- 轉接器插頭：有，3.5-6.3 公釐

- 飛機用插頭：有，2 * 3.5 公釐
- 電池：是，1.5V 電池 R03/AAA
- 收藏袋：是

內紙箱

- 淨重：1.228 lb
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：5.3 x 4.9 x 10.2 吋
- 淨重：.258 lb
- 皮重：.97 lb

外箱

- 淨重：9.656 lb
- 外箱 (L x 寬 x 高)：11.2 x 10.2 x 20.3 吋
- 淨重：2.064 lb
- 皮重：7.592 lb

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：4.9 x 9.1 x 1.5 吋
- 淨重：.289 lb
- 淨重：.086 lb
- 皮重：.203 lb



焦點

消除 70% 噪音

智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓您在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。

創造理想的密合效果

在耳朵和耳機之間創造出理想的密合效果，大幅減少令人煩擾的背景噪音。這些耳機憑藉優異的隔絕噪音特性，不但可阻隔令人煩擾的背景噪音，並能以低音量設定提供絕佳音效品質。

頸帶佩戴方式

這是最便利的頸帶佩戴方式，只要將纜線套在頸部，然後從您的頸部懸掛一個控制盒。內建的電線滑動設計可提供額外支援。

為所有人提供最佳貼和度

小、中、大三種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳型的耳塞。

小型控制盒

微型電子裝置被精巧地配置在特別設計的小型控制盒中。

隨附機上用轉接器

使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。

隨附音訊插孔轉接器

透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。

1.2 公尺纜線

配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。



發行日期 2011-01-09

版本：5.0.6

12 NC: 9082 100 05592
UPC: 0 26616 02879 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com