

Philips  
หูฟังขจัดเสียงรบกวน

ใส่ในหู  
สีขาว

SHN2600



## ป้องกันเสียงภายนอกเข้ามารบกวนได้สูงถึง 75%

### การขจัดเสียงรบกวน

เพียงเปิดสวิตช์เพื่อขจัดเสียงรบกวน

หูฟังอินเอียร์ขจัดเสียงรบกวนรุ่นนี้สามารถลดเสียงรบกวนไม่พึงประสงค์จากภายนอกได้ถึง 75% มีที่ครอบหู 3 ขนาดให้เลือกเพื่อป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อการสวมใส่อย่างสะดวกสบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังบนเครื่องบินหรือรถไฟ

#### เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัด ขจัดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอกได้ถึง 75%
- ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อคุณภาพเสียงระดับยอดเยี่ยม

#### ลงตัวกับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ

- ฟองนํารองหูฟังนุ่มเป็นพิเศษสำหรับสวมใส่สบายนานนับชั่วโมง
- มีแผ่นฟองนํารองหูฟัง 3 คู่เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของคุณ
- ไม่ต้องมีกล่องควบคุมขนาดใหญ่เทอะทะหลายกล่อง
- คลองหูฟังที่คอของคุณเพื่อความสะดวกสบาย

#### นำติดตัวไปได้เสมอ

- อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน
- อะแดปเตอร์ขนาด 3.5 - 6.35 มม. ใช้เสียบกับเครื่องเสียงได้ทุกประเภท
- มีแบตเตอรี่ใหม่มาด้วย คุณจึงสามารถชาร์จเครื่องได้ทันที

# PHILIPS

## รายละเอียดเฉพาะ

### ขจัดเสียงรบกวนได้ถึง 75%

เทคโนโลยีขจัดเสียงรบกวนอันชาญฉลาดช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังในระดับเสียงที่ไม่ดังจนเกินไปในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยขจัดเสียงที่มีความถี่ต่ำ เช่น เสียงรบกวนจากเครื่องยนต้ออฟน ดั้งนั้นคุณจึงเพลิดเพลินกับเพลงเบาๆ ขณะอยู่บนเครื่องบิน และในรถไฟ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่คล้ายกันโดยไม่ได้ยินเสียงรบกวนที่น่ารำคาญในเบื้องหลัง เทคโนโลยีจะสร้างรูปแบบของคลื่นตรงกันข้ามให้เท่ากับเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ขจัดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


### ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบป้องกันเสียงภายนอกระหว่างหูของคุณและหูฟัง จะช่วยลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยีขจัดเสียงรบกวนระดับยอดเยี่ยม หูฟังรุ่นนี้ ไม่เพียงแต่กันเสียงรบกวนภายนอกแล้วลดอุณหภูมิความชื้นที่หนาวเย็นให้คุณภาพเสียงสุดท้ายแม้ฟังด้วยเสียงคีย์บอร์ดตาม

### ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มเป็นพิเศษ

ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มมากและโอบกักรับลำโพงกับใบหู โดยรอบให้คุณภาพเสียงชั้นเลิศ ด้วยแรงกดบนใบหูเพียงเล็กน้อย คุณจึงสามารถใส่หูฟังติดต่อกันเป็นเวลานานได้อย่างสบาย

### เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของคุณ



เนื่องจากมีแผ่นรองหูฟังให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง 3 ขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะต้องมีส่วนที่พอดีที่จะทำให้คุณสามารถสวมใส่หูฟัง Philips นี้ได้อย่างพอดีที่สุด

### กล่องควบคุมขนาดเล็ก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจิ๋วบรรจุอยู่ในกล่องควบคุมขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ

### รูปแบบการสวมใส่คล้องคอ

เพื่อรูปแบบการสวมใส่คล้องคอที่สะดวกสบายสูงสุด เพียงพาดสายข้อมือของคุณ และแขวนกล่องควบคุมจากคอของคุณ ตัววัสดุสายเคเบิลในตัวช่วยรองรับการคล้องคอได้ดีขึ้น

### มีอะแดปเตอร์สำหรับใช้บนเครื่องบิน

ใช้หูฟังของคุณเองในการฟังความบันเทิงบนเครื่องบิน อะแดปเตอร์จะแปลงแจ็ค Double-Mono แบบมาตรฐานเป็นแจ็คหูฟังสเตอริโอได้โดยไม่มียุ่งยาก

### มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แจ็คเครื่องเสียง

ด้วยอะแดปเตอร์นี้ คุณจึงสามารถใส่หูฟังกับอุปกรณ์ที่มีแจ็คขนาด 3.5 หรือ 6.35 มม. ได้ ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องเสียงได้มากยิ่งขึ้น

### พร้อมแบตเตอรี่

ไม่จำเป็นต้องหาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเครื่อง เพียงใส่แบตเตอรี่แล้วเริ่มได้เลย!

### เสียง

- ระบบเสียง: เบ็ด
- วัสดุ: Mylar dome
- การตอบสนองต่อความถี่: 18 ~ 20,000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: เบ็ด: 245 โอห์ม, ปิด: 116 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 20 mW
- เอฟเฟกต์การตัดเสียงรบกวนรอบข้าง: 12 dB ที่ 200 Hz; 90 - 2000 Hz
- ความไว: 102 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 8.6 มม.
- ประเภท: ไดนามิก
- คอยล์เสียง: ทองแดง

### การเชื่อมต่อ

- ความยาวสายเคเบิล: 1.5 ม.
- ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
- ฝาครอบตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง
- ประเภทสายเคเบิล: OFC

### อุปกรณ์เสริม

- คัมปลิงเคเบิลเสียบ: มี, 3.5-6.3 มม.
- ปลั๊กสำหรับใช้บนเครื่องบิน: มี, 2 \* 3.5 มม.
- แบตเตอรี่: มี, แบตเตอรี่ LR03/AAA 1.5 V

### ด้านในกล่อง

- EAN: 87 12581 55597 9
- ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 20.1 x 10.6 x 21.7 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6
- น้ำหนักสุทธิ: 0.578 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.1881 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.3899 กก.

### ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 55596 2
- น้ำหนักสุทธิ: 1.431 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 24.4 x 22.8 x 25.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.3762 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 12
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.0548 กก.

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 9.6 x 19.6 x 3.1 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08035 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.03135 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.049 กก.
- EAN: 69 23410 70437 2
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก



วันที่ออก 2013-09-19

เวอร์ชัน: 5.0.7

12 NC: 8670 000 62382  
EAN: 69 23410 70437 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com