


Philips
降噪耳筒



SHN2600



減少 75% 的外部噪音

主動降噪

可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 75% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。

嘈雜環境中得到最佳聆聽體驗

- 輕巧的電子裝置可減低高達 75% 令人煩擾的外部噪音
- 製造理想封閉效果，帶來完美音色

切合您和您的生活

- 超柔軟耳墊可提供長時間的舒適感覺
- 3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合
- 小型控制盒取代笨重的盒身設計
- 可方便地掛於你的頸部

隨時候命

- 用於飛機娛樂系統的轉接器
- 3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置
- 已內附電池，你可立即使用這產品

PHILIPS

規格

音效

- 音響系統：開啟
- 振動膜：Mylar dome
- 頻率響應：18 - 20 000 Hz
- 阻抗：開啟：245 歐姆；關閉：116 歐姆
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 最大輸入電量：20 mW
- 噪音消除效果：在 200 赫茲時，12 分貝；90 至 2,000 赫茲
- 敏感度：102 分貝
- 喇叭直徑：8.6 毫米
- 類型：動態
- 音圈：銅

連接

- 纜線長度：1.5 米
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 連接器設備：鍍金
- 纜線類型：OFC

配件

- 連接插頭：是，3.5-6.3 毫米
- 飛機用插頭：是，2 個 3.5 毫米
- 電池：是，1.5 伏電池 R03/AAA

內紙箱

- EAN: 87 12581 55597 9
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 20.1 x 10.6 x 21.1 厘米
- 產品包裝數目：6
- 總重量：0.578 千克
- 淨重：0.1881 千克
- 淨機身重量：0.3899 千克

外盒

- EAN: 87 12581 55596 2
- 總重量：1.431 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 24.4 x 22.8 x 25.5 厘米
- 淨重：0.3762 千克
- 產品包裝數目：12
- 淨機身重量：1.0548 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.6 x 19.6 x 3.1 厘米
- 總重量：0.08035 千克
- 淨重：0.03135 千克
- 淨機身重量：0.049 千克
- EAN: 69 23410 70437 2
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒

產品特點

減低 75% 噪音

智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓您在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。


製造理想封閉效果

在耳朵和耳筒之間製造出的完美封閉效果可大大減少令人煩擾的環境噪音。透過其出色隔音特性，這款耳筒不但可阻隔令人煩擾的環境噪音，同時亦可在調節到較低音量時為你帶來超凡音質。

超柔軟耳墊

耳墊非常柔軟，喇叭可緊貼耳朵，送出強勁音量。由於對雙耳的壓力十分微弱，讓你可以長時間舒適地使用耳筒。

與各種大小的耳朵完美貼合



由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。

小型控制盒

微型電子裝置被精心安排在特別設計的小型控制盒中。

頸帶佩戴方式

這款最為方便的頸帶佩戴方式只是簡單地將線纜套在頭部並從你的頸部懸掛一個控制盒。內置式電線滑動設計可提供額外支援。

隨附飛機用轉接器

使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。

隨附音樂插孔配接器

透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。

內附電池

毋須另行購買電池，只要放入內附的電池就可使用！



出版日期 2013-09-19

版本：5.0.7

12 NC: 8670 000 62382
EAN: 69 23410 70437 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com