


フィリップス
ノイズキャンセリング
ヘッドフォン

インイヤー
ブラック

SHN4600



外部雑音を 85% カット

アクティブノイズキャンセリング

スイッチを切り替えることで、このインイヤー ノイズキャンセリング ヘッドフォンでは、不快な外部雑音を最大 85% 低減します。選べる 3 種類のキャップサイズで快適な装着感をお約束します。飛行機や電車での移動時に最適です。

騒音の多い場所でのリスニングを最適化

- 最新の電子技術により、不要なノイズを 85% 排除
- 耳にぴったりとフィットし、最高のサウンドを実現

あなたの耳とライフスタイルにフィット

- 極めて柔らかいイヤークッションで長時間でも快適
- すべての耳に快適にフィットする 3 サイズの交換可能ゴム製イヤークャップ
- 電源オン/オフ表示と音量調整が可能な、スリムで軽いコントロール
- 首から下げて便利に利用
- トークモードで周囲の音も聞こえる

いつでもどこにでも携帯

- 機内エンターテインメントシステム接続用アダプター
- 3.5/6.35 mm アダプターであらゆる種類のオーディオ機器に接続
- 電池が付属しているため、製品をすぐに使用可能



PHILIPS

特長

ノイズを85%カット

スマートなノイズキャンセリング技術により、サウンド体験が向上し、騒音の多い場所で従来より音量を下げる事が可能になります。特に、ジェットエンジン音などの低周波音を除去するのに優れているため、周囲の騒音を聞くことなく、飛行機や電車などの場所で静かな音楽を楽しむことができます。この技術では、不要なノイズに対して、同等でありながらも相反する音波形を生成して、効果的にノイズを消します。


ぴったりフィット

ヘッドフォンが耳にぴったりとフィットするため、周囲の不要なノイズが大幅に低減されます。このヘッドフォンは、優れたノイズ遮断効果により、周囲の不快なノイズを遮断するだけでなく、小さい音量で優れた音質を実現します。

極めて柔らかいイヤークッション

このイヤークッションは、非常に柔らかく、耳のスピーカーを囲い込むため、優れたサウンドを実現します。耳に圧力はほとんどかからないため、長時間でも快適にヘッドフォンを使用できます。

すべての耳に快適にフィット



このフィリップスイヤフォンは、SサイズからLサイズまで、3サイズの交換可能イヤークッション

キャップの中から選択できるため、あなたの耳にぴったりとフィットするものが必ずあります。

スリムで軽いコントロール

ヘッドフォンケーブルに付いているスリムラインコントロールボックスで、音量調整やノイズキャンセリング機能のオン/オフが簡単にできます。また、電源オン時はインジケータが点灯します。未使用時は電源をオフにしてバッテリーを節約しましょう。

ネックストラップ対応

ケーブルを輪にして頭を通し、首からコントロールボックスを下げるだけで、便利なネックストラップとして装着できます。一体型のケーブルスライド付きで、使い勝手がよくなっています。

トークモード

機内放送を聞いたり、フライトアテンダントと話す場合、周囲の音を確認したい場合でも、ヘッドフォンを外す必要はありません。コントロールボックスのトークモードを押すだけで、ヘッドフォンのマイクを通して周囲の音が聞こえるようになります。

航空機内用アダプター付属

このアダプターを使用すれば、自分のヘッドフォンで機内エンターテインメントの音声を聴くことができます。このアダプターは、標準ダブルモノジャックを簡単にステレオヘッドフォンジャックに変換します。

オーディオジャックアダプター付属

このアダプターにより、ヘッドフォンが3.5 mm または 6.35 mm ジャック対応になるため、接続するオーディオ機器の選択の幅が広がります。

電池付属

電池を買う必要はありません。付属の電池を入れれば、すぐに使用できます。

仕様

サウンド

- 音響システム: オープン
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 18 ~ 22 000 Hz
- インピーダンス: オン: 245 オーム、オフ: 116 オーム
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 20 mW
- ノイズキャンセリングエフェクト: 12 dB at 200 Hz、90 ~ 2000 Hz
- 感度: 102 dB
- スピーカー直径: 8.6 mm
- 種類: ダイナミック
- ボイスコイル: 銅

接続性

- ケーブル長: 1.5 m
- コネクター: 3.5 mm ステレオ
- コネクターの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

アクセサリ

- アダプタープラグ: 付属、3.5 ~ 6.3mm アダプター
- 航空機内用プラグ: 付属、2 * 3.5 mm
- 電池: 付属、1.5V 単 4 形電池

外箱

- EAN: 87 12581 55598 6
- Outer carton (L x W x H): 29.4 x 24.4 x 25.5 cm
- 販売用パッケージ数: 12
- 総重量: 1.846 kg
- 本体重量: 0.55992 kg
- 風袋重量: 1.28608 kg

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 9.6 x 19.6 x 4.2 cm
- 総重量: 0.10966 kg
- 本体重量: 0.04666 kg
- 風袋重量: 0.063 kg
- EAN: 69 23410 70436 5
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: プリスターパック

内箱

- EAN: 87 12581 55599 3
- Inner carton (L x W x H): 26.7 x 10.6 x 21.1 cm
- 販売用パッケージ数: 6
- 総重量: 0.842 kg
- 本体重量: 0.27996 kg
- 風袋重量: 0.56204 kg



発行日 2014-09-30

バージョン: 5.1.6

12 NC: 8670 000 62384
EAN: 69 23410 70436 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com