


Philips
Efeito de Cancelamento de
Ruído



SHN4600



Meno 85% de Ruído Externo

Cancelamento Activo de Ruído

Estes auriculares dispõem de cancelamento de ruído que reduz activamente os ruídos externos irritantes até 85%. São fornecidos com 3 tamanhos de capas para assegurar uma barreira perfeita e uma adaptação confortável. Ideais para utilização em aviões e comboios.

Audição ideal em ambientes ruidosos

- Electrónica sofisticada para eliminar ruído indesejado em 85%
- Cria uma barreira perfeita para obter um som perfeito

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida

- Almofadas para as orelhas super-suaves para horas de conforto
- Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os ouvidos
- Controlos esguios e leves para ajuste de potência e volume
- Coloque os auscultadores à volta do seu pescoço para maior conveniência
- Active o modo de conversação para ouvir correctamente o som ambiente

Sempre pronto a partir

- Adaptador para ligação aos sistemas de entretenimento dos aviões
- Adaptador de 3,5-6,35 mm para todos os tipos de equipamentos áudio
- Pilha incluída para que possa utilizar o produto imediatamente



PHILIPS

Destaques

Cancelamento de 85% do Ruído

A tecnologia inteligente de cancelamento de ruído aumenta o prazer da audição com níveis de volume mais baixos em ambientes ruidosos. É especialmente eficaz na eliminação de baixas frequências, como o ruído de aviões a jacto, para que possa desfrutar de música suave em aviões, combóios e locais semelhantes, sem ouvir um incómodo zumbido de fundo. Esta tecnologia cria uma forma de onda igual mas oposta à do ruído indesejado, eliminando-o eficazmente.


Crie uma barreira perfeita

Uma barreira perfeita entre a sua orelha e o auscultador irá reduzir de forma significativa o ruído de fundo indesejado. Com as excelentes características de isolamento do ruído, estes auscultadores não só evitam o ruído de fundo irritante, como também proporcionam uma qualidade de som excelente em definições de volume baixo.

Almofadas para as orelhas super-suaves

As almofadas para as orelhas são muito suaves e colocam os altifalantes em redor das orelhas para criar um som excelente. Com pouca pressão sobre as orelhas, pode utilizar os auscultadores confortavelmente por períodos prolongados.

Adaptação perfeita a todos os ouvidos



Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis com tamanhos que vão do pequeno (S) ao grande

(L), de certeza que há um par que se adapta perfeitamente aos seus ouvidos.

Controlos finos e leves

Uma caixa de controlo fina está localizada em cada cabo dos auscultadores para proporcionar um ajuste prático do volume e controlo de activação/desactivação para a função de cancelamento de ruído. Um indicador brilhante de energia lembra-lhe que deve desligar o produto quando este não está a ser utilizado, para assegurar uma vida da bateria mais alargada.

Fita para o pescoço

Para utilizar da forma mais prática os auscultadores à volta do pescoço, basta passar o cabo sobre a cabeça e pendurar a caixa de controlo ao pescoço. A mola do cabo integrada proporciona suporte adicional.

Modo de conversação

Não precisa de tirar os auscultadores para ouvir os anúncios dos voos, falar com as hospedeiras de bordo e estar alerta para o ambiente circundante. Active o modo de conversação na caixa de controlo e o som ambiente chegará aos seus ouvidos através do microfone dos auscultadores.

Adaptador de avião incluído

Use os seus próprios auscultadores com o sistema audio dos aviões. O adaptador converte as tomadas duplas standard de som mono numa tomada estéreo.

Adaptador de ficha áudio incluído

Com este adaptador, pode utilizar os auscultadores em equipamento com tomadas de 3,5 ou 6,35 mm, o que permite uma escolha mais ampla de equipamentos áudio.

Bateria incluída

Não precisa de comprar pilhas. Coloque as pilhas fornecidas e divirta-se!

Especificações

Som

- Sistema acústico: Aberto
- Atenuação de ruído activa: 50-1500Hz, > 10 dB a 300 Hz
- Diafragma: topo Mylar
- Frequência de resposta: 18 - 22 000 Hz
- Impedância: Ligado: 145; Desligado: 116
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Efeito de cancelamento de ruído: 12 dB a 200 Hz; 90 - 2000 Hz
- Sensibilidade: 102 dB
- Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
- Tipo: Dinâmica
- Bobina de voz: Cobre

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Tipo de cabo: OFC

Acessórios

- Ficha adaptadora: Sim, 3,5-6,3 mm
- Ficha para avião: Sim, 2 * 3,5 mm
- Pilha: Sim, pilha LR03/AAA de 1,5 V

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 55598 6
- Embalagem exterior (C x L x A): 29,4 x 24,4 x 25,5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 12
- Peso bruto: 1,846 kg
- Peso líquido: 0,55992 kg
- Tara: 1,28608 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,6 x 19,6 x 4,2 cm
- Peso bruto: 0,10966 kg
- Peso líquido: 0,04666 kg
- Tara: 0,063 kg
- EAN: 69 23410 70436 5
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Blister

Embalagem Interior

- EAN: 87 12581 55599 3
- Embalagem interior (C x L x A): 26,7 x 10,6 x 21,1 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Peso bruto: 0,842 kg
- Peso líquido: 0,27996 kg
- Tara: 0,56204 kg



Data de publicação
2013-09-19

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 62384
EAN: 69 23410 70436 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com