


Philips
Наушники с
шумоподавлением



SHN4600



Внешних шумов на 85% меньше

Активное шумоподавление

Включите, чтобы отключиться - наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки.

Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

Оптимальные условия прослушивания в шумной обстановке

- Изоэлектрическая электроника удаляет нежелательные шумы на 85%
- Идеальное прилегание для идеального звучания

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни

- Сверхмягкие амбушюры для долгих часов комфорта
- 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху
- Плоская и легкая панель управления для регулировки мощности и громкости
- Для удобства можно повесить наушники на шею
- Включите режим разговора для комфортного восприятия окружающих звуков

Полная готовность к действию

- Адаптер для подключения системы развлечений в режиме "полета"
- 3,5-6,35-мм переходник обеспечивает подключение к устройствам всех типов
- Батареи прилагаются - можете сразу использовать изделие



PHILIPS

Основные особенности

Подавление шумов на 85%

Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.


Обеспечивает идеальное прилегание

Идеальное прилегание наушника к уху значительно сократит излишние фоновые шумы. Благодаря превосходной шумоизоляции эти наушники не только задерживают раздражающий фоновый шум, но и обеспечивают превосходное качество звука при низкой громкости.

Сверхмягкие амбушюры

Благодаря очень мягким амбушюрам динамики плотно прилегают к уху, что обеспечивает великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая неудобства.

Оптимальный комфорт для любого уха



В комплект входит 3 резиновых накладки разного размера, и вы гарантированно подберете пару, которая идеально подходит к вашим ушам.

Плоская и легкая панель управления

Плоская панель управления установлена на кабеле наушников и служит для удобства регулировки громкости и включения/выключения функции шумоподавления. Яркий индикатор питания поможет не забыть выключить изделие, когда оно не используется, что продлевает срок службы батареек.

Стиль ношения на шейном ремешке

Самый удобный стиль ношения пульта управления — на шее. Зажим на кабеле дает дополнительное удобство.

Режим разговора

Не нужно снимать наушники, чтобы расслышать объявления о рейсах, разговор со служащими аэропорта или остаться осведомленными об окружающей обстановке. Выберите режим разговора на блоке управления, и вы услышите окружающих через микрофон в наушниках.

Адаптер для использования в самолете

Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников.

Адаптер аудиоразъемов прилагается

При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

Батареи входят в комплект

Вам не нужно покупать батареи для того, чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи и вперед!

Характеристики

Звучание

- Акустическая система: Откр.
- Активное шумоподавление: 50-1 500 Гц >10 дБ при 300 Гц
- Диафрагма: Майларовый купол
- Частотный отклик: 18 - 22 000 Гц
- Сопротивление: Вкл.: 145; Выкл.: 116
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Эффект устранения шума: 12 дБ при 200 Гц; 90–2000 Гц
- Чувствительность: 102 дБ
- Диаметр динамика: 8,6 мм
- Тип: Динамический
- Звуковая катушка: Медь

Возможности подключения

- Длина кабеля: 1,5 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Отделка разъема: Позолоченные
- Тип кабеля: OFC

Аксессуары

- Вилка адаптера: Да, 3,5-6,3 мм
- Адаптер для использования в самолете: Да, 2 * 3,5 мм
- Батарея: Да, батарея LR03, 1,5 В типа AAA

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 55598 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 29,4 x 24,4 x 25,5 см
- Количество потребительских упаковок: 12
- Вес брутто: 1,846 кг
- Вес нетто: 0,55992 кг
- Вес упаковки: 1,28608 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,6 x 19,6 x 4,2 см
- Вес брутто: 0,10966 кг
- Вес нетто: 0,04666 кг
- Вес упаковки: 0,063 кг
- EAN: 69 23410 70436 5
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Пластиковая

Внутренняя упаковка

- EAN: 87 12581 55599 3
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 26,7 x 10,6 x 21,1 см
- Количество потребительских упаковок: 6
- Вес брутто: 0,842 кг
- Вес нетто: 0,27996 кг
- Вес упаковки: 0,56204 кг



Дата выпуска 2013-09-19

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 62384
EAN: 69 23410 70436 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com