



Philips
Casque réducteur de bruit



SHN5500



75 % de bruit extérieur en moins

Suppression active du bruit

Oubliez les bruits de fond agaçants et profitez de votre musique en toute tranquillité, grâce à ce casque tour de cou qui élimine le bruit de fond jusqu'à 75 %. Idéal pour les trajets en avion et en train.

Un son optimal dans tout environnement bruyant

- Électronique compacte conçue pour réduire les bruits indésirables de 75 %
- Étanchéité sonore parfaite pour un son incomparable

Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- 3 réglages différents pour un confort personnalisé
- Tours d'oreille flexibles en caoutchouc pour un confort optimal
- Commandes légères régler le volume et la suppression du bruit
- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur

Une disponibilité totale

- Réduit le croisement des câbles pour plus de confort
- Adaptateur pour la connexion d'un système de divertissement de bord
- Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
- Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit



PHILIPS

sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Ouvert
- Réducteur de bruit actif: 50 - 1 500 Hz, > 10 dB à 300 Hz
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 40 - 20 000 Hz
- Impédance: 45 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 500 mW
- Effet de suppression du bruit: ~10 dB à 300 Hz
- Sensibilité: 102 dB
- Diamètre de l'enceinte: 32 mm
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: Cuivre

Connectivité

- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Finition du connecteur: Chromé
- Type de câble: OFC

Accessoires

- Fiche adaptateur: Oui, 3,5 - 6,3 mm
- Pile: Oui, Pile 1,5 V R03/AAA

Carton interne

- Poids brut: 1,8 kg
- Carton interne (l x l x H): 45 x 19 x 24 cm
- Poids net: 1,38 kg
- Tare: 0,42 kg

Carton externe

- Poids brut: 16,3 kg
- Carton externe (l x l x H): 80,5 x 47,4 x 54,4 cm
- Poids net: 3,84 kg
- Tare: 12,46 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 17,9 x 22,4 x 7 cm
- Poids brut: 0,23 kg
- Poids net: 0,08 kg
- Tare: 0,15 kg

Points forts

Suppression du bruit de 75 %

La technologie de suppression du bruit améliore le plaisir d'écoute à bas volume dans les environnements bruyants. Elle permet de supprimer les basses fréquences comme celles propagées par les bruits de moteur. Ainsi, si vous êtes en avion ou en train, vous bénéficiez d'une bonne qualité d'écoute sans bruits de fond extérieurs. Cette technologie est basée sur la création d'ondes égales mais opposées aux bruits indésirables, ce qui les élimine efficacement.

Coussinets enveloppants

Avec des coussinets d'un grand confort et des haut-parleurs enveloppants pour garantir une étanchéité parfaite et un son sublime, ce casque est conçu pour exercer une très faible pression sur les oreilles. Vous pouvez donc le porter pendant de longues périodes.

3 réglages différents

Parmi les 3 réglages possibles, citons le clapet entièrement flexible pivotant à 360° et le tour d'oreille en caoutchouc à 3 positions. Vous pouvez donc adapter le casque tour de cou à vos oreilles pour une écoute en tout confort.

Tours d'oreille flexibles en caoutchouc

Les tours d'oreille en caoutchouc assurent un maintien fiable pour un confort optimal pendant des heures. Ils conviennent parfaitement à une utilisation dynamique.

Commandes légères

Un boîtier de commande ultramine est situé sur le cordon du casque pour faciliter le réglage du volume et l'activation/désactivation de la fonction de suppression du bruit. Un voyant vous rappelle également d'éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé afin de préserver les piles.

Câble 1,20 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de croisement des câbles et simplifie leur rangement.

Adaptateur avion inclus

En avion, profitez des systèmes de divertissement de bord avec votre propre casque. L'adaptateur convertit simplement la prise double mono standard en prise stéréo pour casque.

Adaptateur jack audio

Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre casque sur des appareils munis d'une prise jack 3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un plus grand nombre d'appareils audio.

Batterie incluse

Utilisez tout de suite votre produit en y insérant directement les piles qui l'accompagnent.



Date de publication
2009-08-06

Version: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05625
EAN: 87 10895 92041 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com