



フィリップス  
ノイズキャンセリング  
ヘッドフォン

オーバーイヤー  
ブラック

SHN5600



## 外部雑音を 85% カット

### アクティブノイズキャンセリング

このヘッドバンド型ヘッドフォンは最大 85% の外部雑音を低減するので、音楽を静かに楽しむことができます。飛行機や電車での移動時に最適です。

#### 騒音の多い場所でのリスニングを最適化

- 最新の電子技術により、不要なノイズを 85% 排除
- 柔らかいイヤークッションが耳にぴったりとフィットし、最高のサウンドを実現

#### あなたの耳とライフスタイルにフィット

- 超ソフトな低反発クッションで長時間の使用も快適
- 簡単に調整可能なヘッドバンド、ぴったりと快適にフィット
- 電源オン／オフ表示と音量調整が可能な、スリムで軽いコントロール
- トークモードで周囲の音も聞こえる

#### いつでもどこにでも携帯

- 機内エンターテインメントシステム接続用アダプター
- 3.5/6.35 mm アダプターであらゆる種類のオーディオ機器に接続
- 電池が付属しているため、製品をすぐに使用可能



# PHILIPS

## 仕様

### サウンド

- 音響システム: オープン
- ダイヤフラム: マイラードーム
- インピーダンス: オン: 245 オーム、オフ: 132 オーム
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 20 mW
- 感度: 105 dB
- スピーカー直径: 34 mm
- 種類: ダイナミック
- ボイスコイル: 銅
- アクティブノイズ減衰: 12 dB at 100 Hz, 50 ~ 2000 Hz
- 周波数帯域: 15 ~ 20000 Hz

### 接続性

- ケーブル長: 1.4 m
- コネクタ: 3.5 mm ステレオ
- コネクタの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

### アクセサリ

- アダプタープラグ: 付属、3.5 ~ 6.3mm アダプ

### ター

- 電池: 付属、1.5V 単 4 形電池
- 航空機内用プラグ: 付属、2 \* 3.5 mm
- 保護ポーチ: 保護ポーチ付属

### 外箱

- EAN: 87 12581 55600 6
- Outer carton (L x W x H): 22 x 20.2 x 26.5 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 総重量: 1.293 kg
- 本体重量: 0.41277 kg
- 風袋重量: 0.88023 kg

### パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 19.6 x 22.3 x 5.6 cm
- EAN: 69 23410 70435 8
- 総重量: 0.32759 kg
- 本体重量: 0.13759 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: プリスターパック
- 風袋重量: 0.19 kg

## 特長

### ノイズを 85% カット

スマートなノイズキャンセリング技術により、サウンド体験が向上し、騒音の多い場所で従来より音量を下げる事が可能になります。特に、ジェットエンジン音などの低周波音を除去するのに優れているため、周囲の騒音を聞くことなく、飛行機や電車などの場所で静かな音楽を楽しむことができます。この技術では、不要なノイズに対して、同等でありながらも相反する音波形を生成して、効果的にノイズを消します。

### 超ソフトな低反発クッション

きわめて柔らかい低反発素材を使用したクッションが耳にやさしくフィット。耳にぴったりとフィットしてノイズを遮断し、快適なサウンド体験を長時間お楽しみいただけます。

### 簡単に調整可能なヘッドバンド

簡単に調整可能なメカニズムを採用しているため、イヤークッションが耳にぴったりと快適にフィットし、最適なパフォーマンスを得ることができます。

### スリムで軽いコントロール

ヘッドフォンケーブルに付いているスリムラインコントロールボックスで、音量調整やノイズキャンセリング機能のオン/オフが簡単にできます。また、電源オン時はインジケーターが点灯します。未使用時は電源をオフにしてバッテリーを節約しましょう。

### トークモード

機内放送を聞いたり、フライトアテンダントと話す場合、周囲の音を確認したい場合でも、ヘッドフォンを外す必要はありません。コントロールボックスのトークモードを押すだけで、ヘッドフォンのマイクを通して周囲の音が聞こえるようになります。

### 航空機内用アダプター付属

このアダプターを使用すれば、自分のヘッドフォンで機内エンターテインメントの音声を聴くことができます。このアダプターは、標準ダブルモノジャックを簡単にステレオヘッドフォンジャックに変換します。



発行日 2014-09-30

バージョン: 8.0.8

12 NC: 8670 000 62386  
EAN: 69 23410 70435 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)