

Philips
降噪耳筒



SHN5600



減少 85% 的外部噪音

主動降噪

阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些頭帶式耳筒，可主動消除高達 85% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。

嘈雜環境中得到最佳聆聽體驗

- 精密的電子裝置可消除高達 85% 令人煩擾的噪音
- 柔軟的耳墊可提供理想的封閉效果，帶來完美的音色

切合您和您的生活

- 適合長時間使用的超柔軟記憶耳墊
- 容易調節的頭帶確保最合身及最舒適
- 纖巧輕盈的控制器可進行開關控制和音量調節
- 按通話模式可方便聆聽環境聲。

隨時候命

- 用於飛機娛樂系統的轉接器
- 3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置
- 已內附電池，你可立即使用這產品



PHILIPS

sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統：開啟
- 振動膜：Mylar dome
- 阻抗：開啟：245 歐姆；關閉：132 歐姆
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 最大輸入電量：20 mW
- 敏感度：105 分貝
- 喇叭直徑：34 毫米
- 類型：動態
- 音圈：銅
- 主動式噪音衰減：在 100 赫茲時，12 分貝；50 至 2,000 赫茲
- 頻率範圍：15 至 20000 赫茲

連接

- 纜線長度：1.4 米
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 連接器設備：鍍金
- 纜線類型：OFC

配件

- 連接插頭：是，3.5-6.3 毫米

- 電池：是，1.5 伏電池 R03/AAA
- 飛機用插頭：是，2 個 3.5 毫米
- 保護套：包括防護套

外盒

- EAN: 87 12581 55600 6
- 外箱 (L x 闊 x 高)：22 x 20.2 x 26.5 厘米
- 產品包裝數目：3
- 總重量：1.293 千克
- 淨重：0.41277 千克
- 淨機身重量：0.88023 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.6 x 22.3 x 5.6 厘米
- EAN: 69 23410 70435 8
- 總重量：0.32759 千克
- 淨重：0.13759 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒
- 淨機身重量：0.19 千克

產品特點

85% 噪音消除

智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓您在飛機上亦可享受柔和的音樂；而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。

超柔軟記憶耳墊

耳墊均為超柔軟記憶耳墊，舒適貼服您的耳朵。隔音並製造理想封閉效果，帶給您長時間的聽覺享受。

容易調節的頭帶

這款容易調節的裝置提供一個在耳墊及耳朵間接近適合聽覺的焊接，確保表現最佳。

纖巧輕盈的控制器

位於耳筒線上的細線型控制盒可提供方便的音量調節以及對降噪功能的開關控制。鮮明的電源指示燈還可以在不使用時提醒你關閉產品，以確保更為持久的電池壽命。

通話模式

您無需取下耳筒便可聽到航班宣告事項、與乘務員交談或留意周圍環境。按控制盒上的通話模式，您就可以透過耳筒的咪高風聆聽環境聲。

隨附飛機用轉接器

使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。



出版日期 2011-10-13

版本：7.0.8

12 NC: 8670 000 62386
EAN: 69 23410 70435 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com