


フィリップス  
ノイズキャンセリング  
ヘッドフォン



SHN7500



## アクティブノイズキャンセリング

### 外部雑音を 80% ブロック

高度な設計技術と最新の電子技術により、不要なノイズを最大 80% 低減し、優れた音質を実現します

#### 騒音の多い場所でのリスニングを最適化

- 最新の電子技術により、周囲の不要なノイズを排除
- 角度付きアコースティックパイプで指向性のある正確なサウンドを実現
- 正確に調整されたスピーカーで、細部まで再現するダイナミックなサウンドを実現

#### あなたの耳とライフスタイルにフィット

- すべての耳に快適にフィットする 3 サイズの交換可能ゴム製イヤークリップ

#### いつでもどこにでも携帯

- 機内エンターテインメントシステム接続用アダプター
- 3.5/6.35 mm アダプターであらゆる種類のオーディオ機器に接続
- 電池が付属しているため、製品をすぐに使用可能
- キャリングケースで、使用していないヘッドフォンを保護
- 屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル
- 簡単に取り外しできるケーブルにより、機内で絡まることなく動くことが可能

# PHILIPS

## 仕様

### 付属

- アダプタープラグ: 3.5 ~ 6.3, 2 x 3.5 mm
- 充電電池: 1.5 V R03 / 単 4 形電池
- 保護ポーチ: 保護ポーチ付属
- ケーブル: 取り外し可能ケーブル

### アプリ対応

- ケーブル長: 1.2 m + 1.8 m
- コネクター: 3.5 mm
- コネクターの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: 銅

### サウンド

- 磁気タイプ: ネオジウム
- 周波数特性: 40 ~ 20,000 Hz
- 最大入力: 15 mW
- 感度: 104 dB
- スピーカー直径: 9 mm

### 内箱

- 総重量: 2.59 kg
- Inner carton (L x W x H): 28.5 x 23 x 24 cm

- 本体重量: 0.114 kg
- 風袋重量: 2.476 kg
- EAN: 87 12581 31529 0
- 販売用パッケージ数: 3

### 外箱

- 総重量: 11.544 kg
- Outer carton (L x W x H): 60 x 48 x 26 cm
- 本体重量: 0.912 kg
- 風袋重量: 10.632 kg
- EAN: 87 12581 31527 6
- 販売用パッケージ数: 24

### パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 13.7 x 23 x 7.4 cm
- 総重量: 0.37 kg
- 本体重量: 0.038 kg
- 風袋重量: 0.332 kg
- EAN: 87 12581 31524 5
- パッケージ内製品数: 1 個
- パッケージ種類: カートン

## 特長

### すべての耳に快適にフィット

このフィリップスイヤフォンは、S サイズから L サイズまで、3 サイズの交換可能イヤークャップの中から選択できるため、あなたの耳にぴったりとフィットするものが必ずあります。

### 航空機内用アダプター付属

このアダプターを使用すれば、自分のヘッドフォンで機内エンターテインメントの音声を聴くことができます。このアダプターは、標準ダブルモノジャックを簡単にステレオヘッドフォンジャックに変換します。

### オーディオジャックアダプター付属

このアダプターにより、ヘッドフォンが 3.5 mm または 6.35 mm ジャック対応になるため、接続するオーディオ機器の選択の幅が広がります。

### 電池付属

電池を買う必要はありません。付属の電池を入れれば、すぐに使用できます。

### キャリングケース

キャリングケースは、ヘッドフォンを収納するのに非常に便利です。使用していないヘッドフォンをこのケースに入れておけば、ケーブルが絡まることもありません。

### 1.2m ケーブル

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける理想的なケーブル長になっています。



発行日 2019-02-07

バージョン: 4.0.15

12 NC: 8670 000 26908  
EAN: 87 12581 31524 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)