



Philips
Geräuschreduzierende
Kopfhörer mit Bügel

Geräuschisolierende Ohrpolster



SHN9500



85 % weniger Geräusche

Aktive Geräuschreduzierung

In Ruhe Musik genießen, ohne störende Hintergrundgeräusche: mit diesem hochwertigen Kopfhörer werden Hintergrundgeräusche aktiv um bis zu 85 % reduziert. Ideal für Flug- und Zugreisen

Optimales Hörerlebnis in lauten Umgebungen

- Modernste Elektronik reduziert unerwünschte Geräusche um bis zu 85 %
- Mit der Stummschaltung können Sie ohne Abnehmen der Kopfhörer Gespräche führen
- Weiche Ohrpolster umschließen Ihr Ohr perfekt, für perfekten Sound
- Erstklassiger Sound mit Neodymium-Treibern

Für Sie gemacht

- Superweiche Ohrpolster für stundenlangen Genuss
- Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort
- Einseitiges, abnehmbares Kabel für zusätzlichen Komfort

Jederzeit startklar

- In der Box sind Ihre Kopfhörer geschützt
- Adapter für Audio-Entertainment-Systeme in Flugzeugen
- 3,5 mm oder 6,35 mm Adapter für alle Audiogeräte
- Enthaltene Batterie ermöglicht sofortigen Einsatz



PHILIPS

sense and simplicity

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Membran: Mylar Dome
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: Kupfer
- Frequenzgang: 20 bis 22.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 500 MW
- Geräuschreduzierungseffekt: ~20 dB bei 200 Hz
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Lautspr.-Durchmesser: 40 mm
- Typ: Neodym

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m + 1,8 m
- Anschluss: 3,5 – 6,3 mm
- Kabelausführung: kein Kabelsalat
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabeltyp: LC-OFC

Zubehör

- Adapter-Stecker: 3,5 – 6,3, 2 x 3,5 mm
- Batterie: 1,5 V R03/AAA
- Kabel: Abnehmbares Kabel, abnehmbar für bequemen Schlaf
- Schutzhülle: Schutzhülle im Lieferumfang enthalten

Innenkarton

- Bruttogewicht: 2,528 kg
- Innenkarton (L x B x H): 26 x 26 x 26 cm
- Nettogewicht: 0,382 kg
- Eigengewicht: 2,146 kg
- EAN: 87 10895 95224 8
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

Außenkarton

- Bruttogewicht: 16,472 kg
- Außenkarton (L x B x H): 78 x 54 x 28 cm
- Nettogewicht: 2,292 kg
- Eigengewicht: 14,18 kg
- EAN: 87 10895 95223 1
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 12

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 23,4 x 22,9 x 11,2 cm
- Bruttogewicht: 1,086 kg
- Nettogewicht: 0,191 kg
- Eigengewicht: 0,895 kg
- EAN: 87 10895 95221 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Besonderheiten

85 % Geräuschunterdrückung

Die Technologie zur Geräuschreduzierung verbessert die Wiedergabe von eher leisen Klängen in einer lauten Umgebung, da sie Niederfrequenzen, wie z. B. Geräusche in Flugzeugen und Zügen unterdrückt. Sie sind daher in der Lage, leise Musik ohne störende Hintergrundgeräusche auch im Flugzeug genießen zu können. Mit dieser Technologie wird eine gleichwertige aber unterschiedliche Wellenform des Geräusches erzeugt, bei dem das unerwünschte Geräusch ausgeblendet wird.

Stummschaltung bei Unterbrechungen

Mit der Stummschaltung können Sie die Funktion zur Geräuschunterdrückung zeitweise deaktivieren. Das Audioeingangssignal ermöglicht ein kurzes Gespräch ohne Abnehmen des Kopfhörers.

Weiche umschließende Ohrpolster

Die superweichen Ohrpolster umschließen das Ohr, schirmen es ab und erzeugen großartigen Sound. Da nur minimaler Druck auf das Ohr ausgeübt wird, kann der Kopfhörer auch bequem über mehrere Stunden getragen werden.

Erstklassiger Sound

Sie erwarten den besten Sound. Die für diesen Lautsprecher verwendeten Lautsprechertreiber verfügen über hochwertigste Neodymium-Magneten. Damit entsprechen sie auch höchsten Ansprüchen und bieten unvergessliche Leistungen.

Superweiche Ohrpolster

Die superweichen Ohrpolster umschließen das Ohr und erzeugen großartigen Sound. Da nur minimaler Druck auf das Ohr ausgeübt wird, kann der Kopfhörer auch bequem über mehrere Stunden getragen werden.

Einfach verstellbarer Bügel

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

Einseitiges, abnehmbares Kabel

Das abnehmbare Kabel lässt sich einfach aufbewahren und verwenden. Bei Nichtverwendung kann das Kabel einfach entfernt werden, sodass optimale Bewegungsfreiheit garantiert ist.

Transportbox

Diese Box ist die absolut bequemste Lösung, um Ihre Kopfhörer aufzubewahren und um Kabelsalat zu vermeiden.

Flugzeug-Adapter enthalten

Verwenden Sie Ihren eigenen Kopfhörer, um das Unterhaltungsangebot während eines Fluges zu nutzen. Der Adapter (Doppelklinge) konvertiert die Monoanschlüsse in einen Stereoanschluss des Kopfhörers.

Audiobuchsen-Adapter enthalten

Mithilfe dieses Adapters können Sie Ihren Kopfhörer an Geräte mit 3,5 mm- oder 6,35 mm-Buchsen anschließen, d.h. er erweitert die Anschlussmöglichkeiten des Kopfhörers.

Batterie im Lieferumfang enthalten

Sie müssen keine Batterien kaufen, bevor Sie das Produkt verwenden. Legen Sie einfach die im Lieferumfang enthaltenen Batterien ein, und legen Sie los!



Ausstellungsdatum
2013-01-09

Version: 6.0.7

12 NC: 9082 100 07476
EAN: 87 10895 95221 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com