





フィリップス  
ノイズキャンセリング  
ヘッドバンド型ヘッド  
フォン

ノイズ遮断クッション



SHN9500



## 外部雑音を 85% カット

アクティブノイズキャンセリング

このプレミアムヘッドフォンは最大 85% も外部雑音を低減するので、音楽を静かに楽しむことができます。飛行機や電車での移動時に最適です。

### 騒音の多い場所でのリスニングを最適化

- 最新の電子技術により、不要なノイズを 85% 排除
- ミュートボタンにより、ヘッドフォンを取り外すことなく、会話することが可能
- 柔らかいイヤークッションが耳にぴったりとフィットし、最高のサウンドを実現
- ネオジウムドライバーからのプレミアム品質のサウンド

### どんな耳にもフィット

- 極めて柔らかいイヤークッションで長時間でも快適
- 簡単に調整可能なヘッドバンド、ぴったりと快適にフィット
- 片側取り外し可能ケーブルで利便性が向上

### いつでもどこにでも携帯

- キャリングケースで、使用していないヘッドフォンを保護
- 機内エンターテインメントシステム接続用アダプター
- 3.5/6.35 mm アダプターであらゆる種類のオーディオ機器に接続
- 電池が付属しているため、製品をすぐに使用可能

# PHILIPS

## 仕様

### サウンド

- 音響システム: クローズド
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: 銅
- 周波数特性: 20 ~ 22,000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 500 mW
- ノイズキャンセリングエフェクト: ~ 20 dB (200 Hz 時)
- 感度: 102 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 種類: ネオジウム

### 接続性

- ケーブル長: 1.2 m + 1.8 m
- コネクタ: 3.5 ~ 6.3 mm
- ケーブルの仕上げ: 絡まり防止
- コネクタの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: LC-OFC

### アクセサリ

- アダプタープラグ: 3.5 ~ 6.3, 2 x 3.5 mm
- 充電電池: 1.5 V R03 / 単 4 形電池
- ケーブル: 取り外し可能ケーブル, 取り外し可能で睡眠時にも快適
- 保護ポーチ: 保護ポーチ付属

### 内箱

- 総重量: 2.528 kg
- Inner carton (L x W x H): 26 x 26 x 26 cm
- 本体重量: 0.382 kg
- 風袋重量: 2.146 kg
- EAN: 87 10895 95224 8
- 販売用パッケージ数: 2

### 外箱

- 総重量: 16.472 kg
- Outer carton (L x W x H): 78 x 54 x 28 cm
- 本体重量: 2.292 kg
- 風袋重量: 14.18 kg
- EAN: 87 10895 95223 1
- 販売用パッケージ数: 12

### パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 23.4 x 22.9 x 11.2 cm
- 総重量: 1.086 kg
- 本体重量: 0.191 kg
- 風袋重量: 0.895 kg
- EAN: 87 10895 95221 7
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン

## 特長

### ノイズを 85% カット

スマートなノイズキャンセリング技術により、サウンド体験が向上し、騒音の多い場所で従来より音量を下げる事が可能になります。特に、ジェットエンジン音などの低周波音を除去するのに優れているため、周囲の騒音を聞くことなく、飛行機や電車などの場所で静かな音楽を楽しむことができます。この技術では、不要なノイズに対して、同等でありながらも相反する音波形を生成して、効果的にノイズを消します。

### 会話時のミュートボタン

ミュートスイッチを使用すると、ノイズキャンセリング機能と「オーディオ入力」信号を一時停止できるため、ヘッドフォンを取り外さずに、すばやく会話を行うことができます。

### ぴったりとフィットする柔らかいイヤークッション

このイヤークッションは、非常に柔らかく、耳のスピーカーを囲い込むため、耳にぴったりとフィットし、優れたサウンドを実現します。耳に圧力はほとんどかからないため、長時間でも快適にヘッドフォンを使用できます。

### プレミアム品質のサウンド

最高のサウンドパフォーマンスを体感できます。このヘッドフォンのスピーカードライバーでは、最高のネオジウム磁石を採用しているため、ユーザーの期待に応え、忘れられないサウンド体験を繰り返しお届けします。

### 極めて柔らかいイヤークッション

このイヤークッションは、非常に柔らかく、耳のスピーカーを囲い込むため、優れたサウンドを実現します。耳に圧力はほとんどかからないため、長時間でも快適にヘッドフォンを使用できます。

### 簡単に調整可能なヘッドバンド

簡単に調整可能なメカニズムを採用しているため、イヤークッションが耳にぴったりと快適にフィットし、最適なパフォーマンスを得ることができます。

### 片側取り外し可能ケーブル

取り外し可能ケーブルは、収納に便利で、しかも使いやすいという特長があります。寝るときは、ケーブルを取り外せば、自由に動くことができます。

### キャリングケース

キャリングケースは、ヘッドフォンを収納するのに非常に便利です。使用していないヘッドフォンをこのケースに入れておけば、ケーブルが絡まることもありません。

### 航空機内用アダプター付属

このアダプターを使用すれば、自分のヘッドフォンで機内エンターテインメントの音声を聴くことができます。このアダプターは、標準ダブルモノジャックを簡単にステレオヘッドフォンジャックに変換します。

### オーディオジャックアダプター付属

このアダプターにより、ヘッドフォンが 3.5 mm または 6.35 mm ジャック対応になるため、接続するオーディオ機器の選択の幅が広がります。

### 電池付属

電池を買う必要はありません。付属の電池を入れれば、すぐに使用できます。



発行日 2016-03-21

バージョン: 7.0.8

12 NC: 9082 100 07476  
EAN: 87 10895 95221 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更される場合があります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com