




Philips  
Căști cu anulare a  
zgomotului



SHN9500



## Cu 85% mai puțin zgomot extern

Anulare activă a zgomotului

Blocați zgomotul de fundal iritant și bucurați-vă liniștiți de muzica dvs. cu aceste căști din gama premium care anulează în mod activ zgomotul din fundal cu până la 85%. Ideal de utilizat în avioane și trenuri

### Ascultare optimă în medii zgomotoase

- Componentele electronice sofisticate elimină zgomotul nedorit cu 85%
- Butonul Mut permite purtarea conversațiilor fără a scoate căștile
- Pernuțele moi pentru urechi oferă o etanșare perfectă pentru un sunet perfect
- Sunet de calitate premium din difuzoare de neodim

### Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viață

- Pernuțe de urechi super-moi pentru ore întregi de confort
- Banda de susținere ușor-reglabilă asigură o așezare și un confort optime
- Cablu detașabil cu o singură față pentru mai mult confort

### Mereu pregătit

- Tocul protejează căștile atunci când nu sunt folosite
- Adaptor pentru conectarea la sistemul de divertisment din avion
- Adaptor 3,5 - 6,35 mm pentru toate tipurile de echipamente audio.
- Baterii incluse pentru a putea utiliza produsul imediat



# PHILIPS

sense and simplicity

# Specificații

## Sunet

- Sistem acustic: Închis
- Tip magnet: Neodim
- diafragmă: dom mylar
- Bobină: Aluminiiu
- Răspuns în frecvență: 20 - 22 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 500 mW
- Efect de anulare a zgomotului: -20 dB la 200Hz
- Sensibilitate: 102 dB
- Diametru difuzor: 40 mm
- Tip: Neodim

## Conectivitate

- Lungime cablu: 1,2 m
- Conector: stereo de 3,5 - 6,3 mm
- Cablu detașabil: Pentru un somn comod
- Finisare cablu: Nu se încurcă
- Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
- Tip cablu: LC-OFC

## Accesorii

- Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm
- Conector Aiplane: 2 \* 3,5 mm
- Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA
- Cabluri: Cablu detașabil
- Husă: Husă de protecție inclusă



## Cutie interioară

- Greutate brută: 2,528 kg
- Cutie interioară (L x L x l): 26 x 26 x 26 cm
- Greutate netă: 0,382 kg
- Greutate proprie: 2,146 kg
- EAN: 87 10895 95224 8
- Număr de ambalaje: 2

## Cutie exterioară

- Greutate brută: 16,472 kg
- Cutie exterioară (L x L x l): 78 x 54 x 28 cm
- Greutate netă: 2,292 kg
- Greutate proprie: 14,18 kg
- EAN: 87 10895 95223 1
- Număr de ambalaje: 12

## Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 23,4 x 22,9 x 11,2 cm
- Greutate brută: 1,086 kg
- Greutate netă: 0,191 kg
- Greutate proprie: 0,895 kg
- EAN: 87 10895 95221 7
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

# Repere

## Anularea zgomotului cu 85%

Tehnologia inteligentă de anulare a zgomotului mărește plăcerea de a asculta la volum scăzut în medii gălăgioase. Această tehnologie este bună în particular pentru eliminarea frecvențelor joase cum este zgomotul unui motor cu reacție, astfel încât vă puteți bucura de muzică în surdină în timpul zborurilor, în trenuri și în alte locuri similare fără a auzii în fundal un bâzâit deranjant. În realitate, tehnologia creează o formă de undă egală dar opusă față de zgomotul nedorit, care îl anulează efectiv.

## Buton Mut pentru conversații

Butonul Mut vă permite să întrerupeți funcția de anulare a zgomotului și semnalul de intrare audio pentru a permite conversații rapide fără a scoate căștile de pe urechi.

## Pernuțe pentru urechi cu etanșare moale

Pernuțele pentru urechi sunt foarte moi și înglobează difuzoarele în jurul urechilor pentru a crea o etanșare perfectă și un sunet minunat. Deoarece exercită o presiune foarte scăzută asupra urechilor, puteți utiliza aceste căști în condiții de confort, pe perioade îndelungate.

## Sunet de calitate premium

Dumneavoastră așteptați și meritați ce este mai bun în domeniul acusticii - difuzoarele utilizate în aceste căști utilizează cei mai buni magneți din neodim pentru a veni în întâmpinarea acestor așteptări și pentru a furniza în mod repetat o performanță de neuitat.

## Pernuțe de urechi super-moi

Pernuțele pentru urechi sunt foarte moi și înglobează difuzoarele în jurul urechilor pentru a crea un sunet minunat. Deoarece exercită o presiune foarte scăzută asupra urechilor, puteți utiliza aceste căști în condiții de confort pe perioade îndelungate.

## Bandă de susținere ușor-reglabilă

Mecanismul de reglare ușoară oferă o izolare acustică confortabilă între pernă și ureche, asigurând un sunet optim.

## Cablu detașabil cu o singură față

Un cablu detașabil este și ușor de depozitat, și ușor de utilizat. În timpul somnului, detașați pur și simplu cablul și mișcați-vă în voie.

## Toc

Tocul reprezintă modul optim de protejare a căștilor și de prevenire a încurcării cablurilor atunci când nu sunt folosite.

## Adaptor pentru avion inclus

Utilizați căștile dumneavoastră cu sistemele de divertisment din avion. Adaptorul conectează jack-urile duble mono la un jack stereo.

## Adaptor jack inclus

Acest adaptor vă permite să utilizați căștile dumneavoastră cu echipamente dotate cu jack de 3,5 sau 6,35 mm, oferindu-vă o mai mare libertate de alegere.

## Baterie inclusă

Bateriile sunt incluse. Trebuie doar să le introduceți în aparat și să îl porniți!



Data apariției 2009-08-06

Versiune: 4.0.7

12 NC: 9082 100 07476  
EAN: 87 10895 95221 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)