



Philips
หูฟังขจัดเสียงรบกวนแบบ
คาดศีรษะ

ปลอกหุ้มขจัดเสียงรบกวน



SHN9500



ป้องกันเสียงภายนอกเข้ามารบกวนได้สูงถึง 85%

การขจัดเสียงรบกวน

สกัดกั้นเสียงรบกวนที่นำรบกวน และเพิกเฉยกับเสียงดนตรีโดยไม่ถูกรบกวน ด้วยหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 85% จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้บนเครื่องบินและรถไฟ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงช่วยขจัดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ได้ถึง 85%
- ปุ่มปิดเสียงเพื่อทำให้สนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟัง
- ฟองน้ำรองหูฟังชนิดนี้มป้องกันเสียงดีเยี่ยมให้คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบ
- คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมจากตัวขับเคลื่อนเสียงซึ่งทำจากนีโอไดเมียม

ลงตัวกับตัวตนของคุณ

- ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มเป็นพิเศษสำหรับสวมใส่สบายนานนับชั่วโมง
- แถบคาดศีรษะปรับง่ายสวมใส่สบายกระชับได้อย่างดี
- สายदानเดี่ยวที่ถอดออกได้เพื่อความสะอาดยิ่งขึ้น

นำติดตัวไปได้เสมอ

- กระเป๋าใส่สำหรับป้องกันหูฟังของคุณเมื่อไม่ใช้งาน
- อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน
- อะแดปเตอร์ขนาด 3.5 - 6.35 มม. ใช้เสียบกับเครื่องเสียงได้ทุกประเภท
- มีแบตเตอรี่ใหม่ด้วย คุณจึงสามารถใช้เครื่องได้ทันที

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

เสียง

- ระบบเสียง: ปิด
- ไดอะแฟรม: Mylar dome
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- คอยล์เสียง: ทองแดง
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 22 000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 500 mW
- เอฟเฟกต์การตัดเสียงรบกวนรอบข้าง: ~20 dB ที่ 200 Hz
- ความไว: 102 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- ประเภท: นีโอไดเมียม

การเชื่อมต่อ

- ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม. + 1.8 ม.
- ช่องเสียบ: 3.5 - 6.3 มม.
- ผิวของสายเคเบิล: ป้องกันไม่ให้สายพันกัน
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง
- ประเภทสายเคเบิล: LC-OFC

อุปกรณ์เสริม

- ตัวแปลงเตาเสียบ: 3.5 - 6.3, 2 x 3.5 มม.
- แบตเตอรี่: 1.5 V R03/AAA
- สาย: สายเคเบิลถอดได้
- ถอดได้เพื่อการถอดกลับได้อย่างสะดวก
- กระเป๋าใส่สำหรับป้องกัน:
พร้อมกระเป๋าใส่สำหรับป้องกัน

ตัวในกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 2528 กก.
- ความในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 26 x 26 x 26 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.382 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอด: 2.146 กก.
- EAN: 87 10895 95224 8
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

ตัวนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 16.472 กก.
- ความนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 78 x 54 x 28 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.292 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอด: 14.18 กก.
- EAN: 87 10895 95223 1
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 12

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 23.4 x 22.9 x 11.2 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.086 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.191 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอด: 0.895 กก.
- EAN: 87 10895 95221 7
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ขจัดเสียงรบกวนได้ถึง 85%

เทคโนโลยีขจัดเสียงรบกวนอันชาญฉลาดช่วยเพิ่มอรรถสัทในการฟังในระดับเสียงที่ไม่ดังจนเกินไปในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขจัดเสียงที่มีความถี่ต่ำ เช่น เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ไอพ่น ดังนั้นคุณจึงเพลิดเพลินกับเพลงเบาๆ ขณะอยู่บนเครื่องบิน และในรถไฟ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่คล้ายกันโดยไม่ได้ยินเสียงรบกวนที่น่ารำคาญในเบื้องหลัง เทคโนโลยีสร้างรูปแบบของคลื่นตรงกันข้ามให้เท่ากับเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ขจัดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปุ่มปิดเสียงสำหรับการสนทนา

สวิตช์ปิดเสียงช่วยให้คุณหยุดฟังขึ้นการตัดเสียงรบกวนและสัญญาณเสียงเข้าชั่วคราวเพื่อให้สามารถสนทนาได้รวดเร็วโดยไม่ต้องถอดหูฟัง

ฟองน้ำรองหูฟังชนิดนุ่ม

ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มมากและโอบกอดหูกับใบหูโดยรอบทำให้ป้องกันเสียงเค็ดเยี่ยมและให้คุณภาพเสียงชั้นเลิศ ด้วยแรงกดบนใบหูเพียงเล็กน้อย คุณจึงสามารถใช้หูฟังติดต่อกันเป็นเวลานานได้อย่างสบาย

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม

คุณปรารถนาและคู่ควรกับประสิทธิภาพเสียงที่เยี่ยมที่สุด ตัวขับลำโพงที่ใช้ในหูฟังนี้ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมคุณภาพเยี่ยมเพื่อตอบสนองความถี่สูงและมอบประสิทธิภาพซึ่งยากจะลืมนอย่างต่อเนื่อง

ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มเป็นพิเศษ

ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มมากและโอบกอดหูกับใบหูโดยรอบให้คุณภาพเสียงชั้นเลิศ ด้วยแรงกดบนใบหูเพียงเล็กน้อย คุณจึงสามารถใช้หูฟังติดต่อกันเป็นเวลานานได้อย่างสบาย

แถบคาดศีรษะปรับง่าย

ด้วยกลไกที่สามารถปรับได้อย่างง่ายดาย จึงให้การป้องกันเสียงระหว่างฟองน้ำรองหูฟังกับใบหูที่กระชับและรู้สึกสบายจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สายด้านเดียวที่ถอดออกได้

สายแบบถอดได้เน้นให้ถึงความสะดวกในการจัดเก็บและใช้งานง่าย ขณะนอนหลับเพียงถอดสายออกและขยับตัวได้อย่างอิสระ

กระเป๋าใส่สำหรับพกพา

เก็บรักษาหูฟังของคุณและป้องกันสายพันกันเมื่อไม่ใช้หูฟังได้อย่างง่ายดาย ด้วยกระเป๋าใบนี้

มีอะแดปเตอร์สำหรับใช้บนเครื่องบิน

ใช้หูฟังของคุณเองในการฟังความบันเทิงบนเครื่องบิน อะแดปเตอร์จะแปลงแจ็ค Double-Mono แบบมาตรฐานเป็นแจ็คหูฟังสเตอริโอได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก

มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แจ็คเครื่องเสียง

ด้วยอะแดปเตอร์นี้ คุณสามารถใช้หูฟังกับอุปกรณ์ที่มีแจ็คขนาด 3.5 หรือ 6.35 มม. ได้ ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องเสียงได้มากยิ่งขึ้น

พร้อมแบตเตอรี่

ไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเครื่องเพียงใส่แบตเตอรี่แล้วเริ่มได้เลย!



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 6.0.7

12 NC: 9082 100 07476
EAN: 87 10895 95221 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com