

Philips O'Neill
Auricolari THE TREAD



SHO2200BK

The Tread

Bassi profondi e resistenza

Auricolari estremamente resistenti con audio dinamico. Sintonizzati acusticamente per riprodurre bassi profondi e lasciarti avvolgere dalla musica. Ultra resistenti con connettori rinforzati e alloggiamento in metallo antiurto.

Audio potente

- Driver da 9 mm ottimizzato e dinamico
- Sintonizzazione acustica per bassi profondi e nitidezza

Comodità senza confronti

- Cuscinetti morbidi a isolamento acustico
- Cuscinetti in 3 misure per una perfetta vestibilità

Robustezza estrema

- Anti schiacciamento con custodia in metallo per proteggere il driver
- Cavo resistente con connettori rinforzati



PHILIPS

O'NEILL

Specifiche

Suono

- Sistema acustico: Semi-aperto
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: CCAW
- Membrana: dome in mylar
- Risposta in frequenza: 6 - 23.500 Hz
- Impedenza: 16 ohm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW
- Sensibilità: 105 dB
- Diametro altoparlante: 8,6 mm
- Tipo: Dinamico

Connettività

- Cavo di collegamento: simmetrico
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Connettore: 3,5 mm
- Rifinitura connettore: placcato oro
- Tipo di cavo: OFC

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 69 23410 71219 3
- Numero di prodotti inclusi: 1

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,5 x 17,2 x 2,5 cm
- Peso lordo: 0,06712 Kg
- Peso netto: 0,01816 Kg
- Tipo di imballaggio: Blister
- Tara: 0,04896 Kg

Scatola esterna


- GTIN: 1 69 23410 71219 0
- Peso lordo: 2,20175 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 38 x 19,3 x 25 cm
- Peso netto: 0,43584 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Tara: 1,76591 Kg

Cartone interno

- GTIN: 2 69 23410 71219 7
- Peso lordo: 0,23859 Kg
- Scatola interna (L x L x A): 18 x 8,5 x 10,6 cm
- Peso netto: 0,05448 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,18411 Kg

In evidenza

Vestibilità personalizzata



Cuscinetti morbidi in tre misure per una perfetta aderenza all'orecchio.

Anti schiacciamento con custodia in metallo




Anti schiacciamento: custodia in metallo e rivestimento in gomma di qualità superiore resistente agli urti (incluso lo schiacciamento sotto il piede di una persona)

Audio potente

Grazie ai potenti driver da 9 mm queste cuffie offrono un audio bilanciato abbinato a prestazioni dei bassi davvero penetranti.

Resistenza ottimizzata



Grazie al cavo resistente che non si attorciglia e ai connettori rinforzati queste cuffie sono state create per resistere al logorio del tuo stile di vita sempre in movimento.

Comodità per un utilizzo prolungato

I cuscinetti di primissima qualità consentono di indossare le cuffie per tutto il giorno con il massimo comfort.