



微粒

完美阻隔噪音並持久耐用

SHO2200BL/10 耳筒體型輕巧，且通過嚴格測試。9 毫米驅動器為您帶來爆炸性的震撼音效，而且還有三種可隨意更換的不同耳塞尺寸可供選擇，在享受純粹音效的同時還可享有舒適貼合。

DVD 5.1 家庭影院的

- 強化動態 9 毫米驅動器
- 聲學協調的低音效果和清晰度

極度舒適

- 隔音柔軟耳塞
- 3 種尺寸的耳塞，貼合度可調整

非常耐用

- 有金屬外殼的 Treadproof，可保護驅動器
- 耐用纜線與強化連接器

Philips O'Neill
THE TREAD 耳塞式耳筒

O'Neill
黑色和藍色



SHO2200BL



PHILIPS

O'NEILL

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 2.3 x 2.7 x 1.25 厘米
- 重量: 0.01816 千克

聲音

- 音響系統: 半開放式
- 磁鐵類型: 鈹
- 音圈: CCAW
- 振動膜: 聚酯薄膜
- 頻率響應: 6 - 23 500 Hz
- 阻抗: 16 歐姆
- 最大輸入電量: 50 毫瓦
- 敏感度: 105 分貝
- 喇叭直徑: 8.6 毫米
- 類型: 動態

連接

- 接線方式: 對稱
- 纜線長度: 1.2 米
- 連接器: 3.5 毫米
- 連接器設備: 鍍金
- 纜線類型: OFC

包裝尺寸

- 貨架佈置類型: 兩者皆有

- EAN: 69 23410 71221 6
- 包括的產品數目: 1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17.2 x 2.5 厘米
- 總重量: 0.06712 千克
- 淨重: 0.01816 千克
- 包裝類型: 塑膠盒
- 淨重: 0.04896 千克

外盒


- GTIN: 1 69 23410 71221 3
- 總重量: 2.20175 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 38 x 19.3 x 25 厘米
- 淨重: 0.43584 千克
- 產品包裝數目: 24
- 淨重: 1.76591 千克

內紙箱

- GTIN: 2 69 23410 71221 0
- 總重量: 0.23859 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 18 x 8.5 x 10.6 厘米
- 淨重: 0.05448 千克
- 產品包裝數目: 3
- 淨重: 0.18411 千克

產品特點

貼合度可調整



3 種尺寸的軟耳塞，能讓您自由調整貼合度。

有金屬外殼的 Treadproof



Treadproof：金屬外殼和橡膠外殼，就算是直接踩在本產品上亦可承受衝擊重量

DVD 5.1 家庭影院的

配以強勁 9mm 驅動單元，這些耳筒提供均衡的聲音體驗，還有震撼的低音效果。

智能強化



堅韌的無纏繞電線及強化連接器，令這些耳筒可抵禦您充滿活力的生活方式造成的日常磨損。

長時間佩戴仍感舒適輕便



高級柔軟耳塞讓您長時間隨意佩戴耳筒，仍不會感不適。