




Philips O'Neill
THE TREAD In-Ear-
hörlurar

O'Neill
Svart



SHO2305BK

Explosiv bas

Ljudisolerande och stötsäker

Kraft och tålighet i kombination med två element på 9 mm som har ett tryck långt utöver sin vikt och aluminiumhöljen som skyddar dem från vikter upp till 150 kg.

Överväldigande ljud


- Förbättrade, dynamiska 9 mm-element ger djup bas och klarhet
- Växla från musik till samtal med hjälp av den inbyggda mikrofonen och fjärrkontrollen
- Mjuka, ljudisolerade öronskydd för en uppslukande musikupplevelse

Förbered dig för sammanstötning

- Stötsäker med metallhölje som skyddar elementet
- Superstark, trasselfri tygsladd
- Den L-formade kontakten gör sladden tåligare och förlänger dess livslängd

Suverän komfort

- Öronskydd i 3 storlekar för en perfekt passform



PHILIPS

O'NEILL

Funktioner

Öronskydd i 3 storlekar

Philips O'Neill in-ear-hörlurar levereras med tre par öronskydd så att du kan få den perfekta passformen.

9 mm-neodymelement

Njut av imponerande balanserat ljud och kraftfull bas varje dag tack vare de förbättrade 9 mm-elementen.

Inbyggd mikrofon och fjärrkontroll




Tack vare den inbyggda mikrofonen och fjärrkontrollen kan du växla mellan musik och samtal bara genom att svepa med fingret. Nu kan du hålla kontakten utan att tappa takten.

L-formad kontakt

Njut av musiken ännu längre med en förstärkt L-formad sladdkontakt som gör att hörlurarna tål mer och håller längre.

Ljudisolerade öronskydd



Stäng ute omvärlden när du lyssnar på dina favoritlåtar med ljudisolerade öronskydd. De sitter perfekt i örat och stänger ute ljudet.



Stark, trasselfri sladd



Låt dig inte begränsas av sladden. Den här starka, trasselfria tygsladden håller för allt som din aktiva livsstil utsätter den för.

Stötsäker med metallhölje



De här hörlurarna fortsätter att spela även om du tappar dem eller trampar på dem. De stötsäkra, oerhört tåliga hörlurarna med metallhölje och ytterhölje i kvalitetsgummi är perfekta om du har en tuff livsstil.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Halv-öppen
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarspole: CCAW
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 19–21 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Känslighet: 109 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: Symmetrisk
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Kabeltyp: OFC
- Kabelanslutning: symmetrisk
- Fjärrkontroll och mikrofon som är kompatibla med: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson
- *Spårkontroll som är kompatibel med: iPhone 3GS, iPhone4
- Anslutningens legering: krompläterad

Förpackningens mått

- EAN: 69 23410 72359 5
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,7 cm
- Bruttovikt: 0,066 kg
- Nettovikt: 0,0205 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Teckenfönster
- Taravikt: 0,0455 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,2335 kg
- GTIN: 2 69 23410 72359 9
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,0615 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,172 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,156 kg
- GTIN: 1 69 23410 72359 2
- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,9 x 24,5 cm
- Nettovikt: 0,492 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,664 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 2,3 x 2,7 x 1,25 cm
- Vikt: 0,0205 kg