



Philips O'Neill
Casque à arceau

- O'Neill
- Supra-aural
- Blanc



SHO3305STKR

Des basses incroyablement naturelles et explosives

Pour vivre à fond

Vivez à fond avec le casque Cruz ! Laissez-vous submerger par des basses puissantes qui vous feront vibrer ! Avec sa conception plug-and-play simple, vous pouvez vous promener avec le volume à fond dès que l'envie vous prend !

Confort optimal


- Arceau confortable s'adaptant facilement à toutes les morphologies
- Les coussinets doux et respirants assurent un confort prolongé

Son époustouffant

- Haut-parleurs en néodyme 32 mm, pour des basses dynamiques phénoménales
- Basculez rapidement entre la musique et les appels grâce à la télécommande et au micro intégré
- Plongez au cœur de la musique grâce aux coussinets pour coque isolant du bruit

Attention à l'impact

- Le connecteur en forme de L augmente la durée de vie du câble
- Conception robuste et modulaire résistant aux conditions les plus difficiles
- Coques se détachant simplement en cas de force excessive
- Câble plat, ultra-résistant et anti-nœuds



PHILIPS

O'NEILL


Points forts

Haut-parleurs 32 mm en néodyme



Haut-parleurs en néodyme 32 mm, pour des basses dynamiques phénoménales

Connecteur en forme de L




Le connecteur en forme de L augmente la durée de vie du câble

Coques détachables




Coques se détachant simplement en cas de force excessive

Micro et commandes intégrés



Basculez rapidement entre la musique et les appels grâce à la télécommande et au micro intégré

Conception modulaire



Conception robuste et modulaire résistant aux conditions les plus difficiles

Coussinets doux et respirants



Les coussinets doux et respirants assurent un confort prolongé

Arceau réglable confortable



Arceau confortable s'adaptant facilement à toutes les morphologies

Coussinets pour coque isolant du bruit



Plongez au cœur de la musique grâce aux coussinets pour coque isolant du bruit

Câble résistant et anti-nœuds

Câble plat, ultra-résistant et anti-nœuds

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: Cuivre
- Diaphragme: PET
- Impédance: 32 ohm(s)
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 104 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Type: Dynamique
- Réponse en fréquence: 19 - 21 000 Hz

Connectivité

- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm
- Type de câble: Cuivre
- Finition du connecteur: Plaqué argent

Carton externe

- Poids brut: 2,028 lb
- Poids brut: 0,92 kg
- GTIN: 1 69 23410 72052 2
- Carton externe (l x l x H): 24 x 19 x 25,5 cm
- Carton externe (l x l x H): 9,4 x 7,5 x 10 pouces
- Poids net: 0,780 lb
- Poids net: 0,354 kg

- Nombre d'emballages: 3
- Tare: 1,248 lb
- Tare: 0,566 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
17 x 20 x 8 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
6,7 x 7,9 x 3,1 pouces
- EAN: 69 23410 72052 5
- Poids brut: 0,233 kg
- Poids brut: 0,514 lb
- Poids net: 0,260 lb
- Poids net: 0,118 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Tare: 0,115 kg
- Tare: 0,254 lb
- Type d'installation en rayon: Les deux

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):
5,3 x 7,3 x 3,0 pouces
- Dimensions du produit (l x H x P):
13,5 x 18,5 x 7,5 cm
- Poids: 0,118 kg
- Poids: 0,260 lb