



Sungguh Hingar Bingar, Bass bagaikan hidup

Mix'n'Max Cara Anda untuk Hidup yang menggelegar

Nikmati hidup Anda semaksimal mungkin bersama Headphone Cruz dan benamkan diri dalam bass yang kaya untuk benar-benar merasakannya! Dengan desain plug'n'play mudah, Anda dapat menampilkan dan mengeraskan volume kapan pun Anda inginkan!

Kenyamanan terbaik

- Headband nyaman yang mudah disesuaikan bagi setiap ukuran kepala
- Bantalan kain lembut dan berpori memastikan pemakaian lama yang nyaman

Suara yang menakjubkan

- Driver neodymium 32 mm memberikan bass dinamis yang menghentak
- Beralih dengan cepat dari musik ke panggilan via mikrofon bawaan & remote
- Tenggelam dalam irama musik dengan bantalan isolasi on-ear

Bersiaplah

- Konektor berbentuk L meningkatkan ketahanan dan masa pakai kabel
- Desain modular yang kokoh dapat menahan dampak terberat
- Earcan akan lepas dengan sendirinya bila diberi tekanan berlebihan
- Kabel pipih bebas kusut dan ultra kokoh

Philips O'Neill
Headphone headband

O'Neill
On-ear
Hitam



SHO3305ZERO



PHILIPS

O'NEILL


Kelebihan Utama

Driver neodymium 32mm



Nikmati suara berkualitas tinggi di perjalanan dengan driver 32 mm dinamis yang menghadirkan suara sejernih kristal berpadu dengan bass yang menghentak.

Mikrofon bawaan & remote control



Melompat antar musik dan panggilan dengan usapan jari menggunakan mikrofon bawaan dan remote control. Tetap tersambung dengan musik dan orang-orang yang Anda kasihi dengan mudah.

Headband nyaman dan dapat disesuaikan




Headband nyaman yang mudah disesuaikan bagi setiap ukuran kepala

Konektor berbentuk L



Nikmati musik lebih lama dengan konektor kabel berbentuk L yang diperkuat yang membuat headphone ini lebih awet dan tahan lama.

Desain modular



Desain modular yang kokoh dapat menahan dampak terberat

Bantalan isolasi on-ear




Tenggelam dalam irama musik dengan bantalan isolasi on-ear. Anda tidak hanya akan menikmati kenyamanan yang tahan lama, bantalan ini membantu Anda mendengar dan menikmati setiap detail sonik dari lagu favorit Anda.

Kaleng pelepasan yang aman



Earcup akan lepas dengan sendirinya bila diberi tekanan berlebihan

Bantalan lembut dan berpori



Bantalan telinga dengan kain ultra lembut mengikuti lekuk telinga Anda dengan nyaman dan aman, menjadi penyekat sempurna yang begitu nyaman, sampai Anda lupa bahwa sedang memakai headphone.

Kabel kokoh bebas kusut

Nikmati hidup dengan cara yang Anda inginkan tanpa mengkhawatirkan kabel. Kabel berbahan kain yang kokoh dan bebas kusut dapat mengikuti gaya hidup aktif Anda kapan saja.

Spesifikasi

Suara

- Sistem akustik: tertutup
- Tipe magnet: Neodymium
- Kumparan suara: Tembaga
- Diafragma: PET
- Impedansi: 32 ohm
- Input daya maksimum: 30 mW
- Kepekaan: 104 dB
- Diameter speaker: 32 milimeter
- Jenis: Dinamis
- Respons frekuensi: 19 - 21.000 Hz

Konektivitas

- Koneksi Kabel: dua-paralel, simetris
- Panjang kabel: 1,2 m
- Konektor: 3,5 milimeter
- Tipe kabel: Tembaga
- Lapisan konektor: Berlapis perak

Kardus Luar

- Berat kotor: 2,028 lb
- Berat kotor: 0,92 kg
- GTIN: 1 69 23410 72051 5
- Outer carton (L x L x T): 26,5 x 19 x 24 cm
- Outer carton (L x L x T): 10,4 x 7,5 x 9,4 inci

- Berat bersih: 0,780 lb
- Berat bersih: 0,354 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 3
- Berat tara: 1,248 lb
- Berat tara: 0,566 kg

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 17 x 20 x 8 cm
- Ukuran kemasan (L x T x D): 6,7 x 7,9 x 3,1 inci
- EAN: 69 23410 72051 8
- Berat kotor: 0,233 kg
- Berat kotor: 0,514 lb
- Berat bersih: 0,260 lb
- Berat bersih: 0,118 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Dummy
- Berat tara: 0,115 kg
- Berat tara: 0,254 lb
- Jenis penempatan di rak: Dummy

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 5,3 x 7,3 x 3,0 inci
- Ukuran produk (L x T x D): 13,5 x 18,5 x 7,5 cm
- Berat: 0,118 kg
- Berat: 0,260 lb