



Philips O'Neill
Casque à arceau

Noire

SHO5300BK



Basses puissantes

Des basses qui décoiffent

Isolez-vous du monde grâce à ce design circum-aural à la conception acoustique arrière fermée. Les haut-parleurs de 50 mm offrent un son limpide aux basses puissantes. Avec son arceau pliable et son câble amovible, ce casque est un compagnon de voyage robuste et compact.

Son époustouflant

- Haut-parleurs en néodyme 50 mm délivrant des basses puissantes
- Immergez-vous dans le rythme grâce à ses coussinets circum-auraux isolant du bruit

Attention à l'impact

- Robuste et flexible, ressort métallique dans l'arceau
- Câble facile à détacher pour éviter la casse
- Le connecteur en forme de L augmente la durée de vie du câble

Confort optimal

- Pliable et compact pour faciliter le transport
- Coussinets en cuir ultra-doux pour un port prolongé
- Arceau ajustable à tous les tours de tête
- Arceau interne rembourré doux répartissant la pression

PHILIPS

O'NEILL

Points forts

Haut-parleur en néodyme 50 mm



Plongez au cœur d'un son incroyable grâce aux haut-parleurs en néodyme 50 mm finement réglés pour produire un son limpide aux basses puissantes.

Port réglable

Arceau ajustable à tous les tours de tête

Pliable et compact



Un excellent son sans matériel encombrant, grâce à un casque pliable, facile à transporter et à ranger. Pliez-le et rangez-le dans votre sac pour vous déplacer en toute liberté.

Connecteur en forme de L

Appréciez votre musique plus longtemps grâce au connecteur de câble renforcé en forme de L qui allonge la durée de vie de ces écouteurs.

Câble facile à détacher



N'ayez plus jamais peur pour vos câbles. Un système de détachement inspiré des dernières technologies du ski déconnecte instantanément le câble du casque en cas d'accrochage. Il suffit de le rebrancher pour reprendre votre écoute.

Coussinets en cuir



Les coussinets ultra-doux épousent confortablement et parfaitement le contour de vos oreilles afin de les isoler entièrement, créant un isolement parfait et si confortable que vous oublierez même que vous portez un casque.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CU
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 17 - 23 000 Hz
- Impédance: 32 ohm(s)
- Puissance d'entrée maximale: 100 mW
- Sensibilité: 105 dB
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: Câble unilatéral
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm
- Finition du connecteur: plaqué or
- Type de câble: OFC

Carton externe

- Poids brut: 3,175 lb
- Poids brut: 1,44 kg
- GTIN: 1 87 12581 69940 3
- Carton externe (l x l x H): 31,5 x 21 x 24 cm
- Carton externe (l x l x H): 12,4 x 8,3 x 9,4 pouces
- Poids net: 1,475 lb
- Poids net: 0,669 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Poids à vide: 1,7 lb
- Poids à vide: 0,771 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 23,5 x 10 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 7,7 x 9,3 x 3,9 pouces
- EAN: 87 12581 69940 6
- Poids brut: 0,39 kg
- Poids brut: 0,86 lb
- Poids net: 0,492 lb
- Poids net: 0,223 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,167 kg
- Poids à vide: 0,368 lb
- Type d'installation en rayon: Les deux

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 5,9 x 7,9 x 3,5 pouces
- Dimensions du produit (l x H x P): 15 x 20 x 9 cm
- Poids: 0,222 kg
- Poids: 0 489 lb