




フィリップス オニール  
THE SNUG- ヘッドバン  
ド型ヘッドフォン

## ぴったり

### 優れたフィット感とサウンド

このヘッドバンド型ヘッドフォンは、フラットに折りたたんでバッグに楽に収まるため、携帯に便利です。超ソフトなクッションと最新技術が統合されたこのヘッドフォンは、優れた音響効果を実現します。



SHO8800

#### パワフルなサウンド

- ・ダイナミック 40mm ドライバーで、深みのあるダイナミックな低音を実現

#### 優れた耐久性

- ・ケーブルへのストレスを軽減し破損を防ぐ
- ・ケーブルが絡まるのを防ぎ、断線しにくいように強化

#### 快適な装着感


- ・遮音効果の高い超ソフトなイヤークッション
- ・自由に調整できる装着感
- ・フラットな状態に折りたたみでき、収納や携帯に便利

PHILIPS

O'NEILL


## 特長

### よりスマートに




絡まり防止と断線しにくいケーブルにより、衝撃や磨耗などに耐えられる設計になっています。

### フラットに折りたたんで携帯可能



フラットな状態に折りたたみでき、収納や携帯に便利

### ケーブルへのストレスの軽減



最先端のスキー技術をヒントに、ケーブルが引っかけた場合はすぐにヘッドバンドから外

れるようにしました。これにより、ヘッドフォンのケーブルにかかるストレスが軽減されます。外れた場合は接続し直すだけで、引き続き音楽をお楽しみいただけます。

### パワフルなサウンド

ダイナミック 40mm ドライバーを搭載したこのヘッドフォンでは、クリアなサウンドと低音の効いたサウンドを同時にお楽しみいただけます。

### 長時間でも快適な装着感



極めて柔らかいイヤークッションにより、長時間でも快適に使用できます。

### 自由に調整できる装着感



このフィリップスヘッドフォンは、ヘッドバンドをいつでも簡単に調整可能。頭の形状に合わせてぴったりフィットします。

## 仕様

### 製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 15.5 x 18.7 x 7 cm
- 重量: 0.15 kg

### サウンド

- 音響システム: クローズド
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイアフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 15 ~ 24,000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 100 mW
- 感度: 107 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 種類: ダイナミック

### 接続性

- ケーブル接続: 片側ケーブル
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクター: 3.5 mm
- コネクターの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

### パッケージ寸法

- シェルフへの取り付けタイプ: ダミー
- EAN: 69 23410 70202 6
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: ダミー
- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 21.5 x 5 cm
- 総重量: 0.34 kg
- 本体重量: 0.155 kg
- 風袋重量: 0.185 kg

### 外箱

- EAN: 87 12581 56030 0
- 総重量: 1.235 kg
- Outer carton (L x W x H): 23.8 x 16.8 x 21 cm
- 本体重量: 0.465 kg
- 販売用パッケージ数: 3
- 風袋重量: 0.770 kg

