



Philips O'Neill  
Tai nghe ôm lấy đầu SNUG

## Tai nghe Snug

Âm thanh và sự vừa khít hoàn hảo

Tai nghe Snug có thể gấp phẳng lại hoàn hảo cho những chuyên đi: chỉ cần gấp lại và nhét vào túi. Sự kết hợp của miếng đệm siêu mềm và công nghệ thể hệ tiếp theo tạo ra trải nghiệm âm thanh với mức độ cao nhất.



SHO8801

### Âm thanh mạnh mẽ

- Trình điều khiển 40mm động mang đến âm trầm động, sâu lắng

### Độ bền cao

- Bộ giảm lực cáp để ngăn nứt vỡ
- Cáp bền, không rời và bộ kết nối được gia cố

### Cực kỳ thoải mái


- Miếng đệm tai siêu mềm, cách âm
- Có thể điều chỉnh cho vừa khít
- Gấp phẳng được để dễ dàng lưu trữ và mang theo

PHILIPS

O'NEILL


## Những nét chính

### Gia cố thông minh




Nhờ vào dây cáp có kết cấu bền chắc, không rời và các bộ kết nối được gia cố, những tai nghe này được tạo để chống lại việc mài mòn và rách từ cuộc sống năng động của bạn.

### Gập phẳng để có thể mang theo



Gập phẳng được để dễ dàng lưu trữ và mang theo

### Bộ giảm lực cáp



Lấy ý tưởng từ công nghệ trượt tuyệt vời nhất, dây cáp nhanh chóng ngắt kết nối khỏi vòng trùm đầu bất

kỳ lúc nào cáp bị kẹt. Chỉ cần đơn giản nới lại cáp vào bộ giảm lực cáp của tai nghe và bạn có thể tiếp tục thưởng thức nhạc của mình.

### Âm thanh mạnh mẽ

Với trình điều khiển 40m động, những tai nghe này mang đến trải nghiệm âm thanh cân bằng đi kèm với hiệu quả âm trầm lớn.

### Thoải mái khi đeo trong thời gian dài



Miếng đệm tai siêu mềm, sang trọng cho phép bạn đeo tai nghe trong bao lâu tùy thích mà không thấy khó chịu.

### Có thể điều chỉnh cho vừa khít



Vòng ôm đầu của chiếc tai nghe Philips này có thể được điều chỉnh dễ dàng vừa khít gọn gàng với mọi kiểu đầu bất kỳ lúc nào.

## Các thông số

### Kích thước sản phẩm

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 15,5 x 18,7 x 7 cm
- Trọng lượng: 0,15 kg

### Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Kin
- Dạng nam châm: Neodim
- Cuộn dây đồng lực: CCAW
- Màn chắn: Vòm mylar
- Phản hồi tần số: 15 - 24 000 Hz
- Trở kháng: 32 ôm
- Công suất vào tối đa: 100 mW
- Độ nhạy: 107 dB
- Bán kính loa: 40 mm
- Loại: Động

### Tính kết nối

- Kết nối cáp: Cáp một mặt
- Chiều dài cáp: 1.2 m
- Bộ kết nối: Stereo 3,5 mm
- Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: Được mạ vàng 24k
- Loại cáp: OFC

### Kích thước hộp đóng gói

- Dạng đặt giá để: Bù nhìn
- EAN: 69 23410 70514 0
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- Dạng đóng gói: Bù nhìn
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 19,5 x 21,5 x 5 cm
- Tổng trọng lượng: 0,34 kg
- Trọng lượng: 0,155 kg
- Trọng lượng bì: 0,185 kg

### Hộp các tông ngoài

- EAN: 87 12581 56016 4
- Tổng trọng lượng: 1,235 kg
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 23,8 x 16,8 x 21 cm
- Trọng lượng: 0,465 kg
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Trọng lượng bì: 0,770 kg

