




Philips O'Neill
Casque à arceau THE
SNUG

The Snug

Conception et son parfaits

Pliable à plat, le Snug est parfait pour le surf : pliez-le et mettez-le dans votre sac. Ses coussinets ultradoux et sa conception de pointe s'associent pour une expérience acoustique inoubliable.



SHO8803

Un son puissant

- Haut-parleurs 40 mm délivrant des basses profondes et dynamiques

Ultra résistant

- Câble détachable pour éviter la casse
- Câble robuste anti-nœuds et connecteurs renforcés

Confort optimal


- Coussinets ultradoux isolant du bruit
- Port réglable
- Pliage à plat pour un rangement et un transport facilités

PHILIPS

O'NEILL


Points forts

Renforcement ingénieux




Avec leur câble solide anti-nœuds et leurs connecteurs renforcés, ces écouteurs font preuve d'une solidité à toute épreuve.

Pliage à plat pour le transport



Pliage à plat pour un rangement et un transport facilités

Câble détachable



Inspiré d'une technologie de pointe utilisée pour le ski, le câble se débranche rapidement du casque

lorsqu'il s'accroche quelque part. Reconnectez-le simplement au dispositif anti-tension du casque pour profiter à nouveau de votre musique.

Un son puissant

Grâce à ses haut-parleurs 40 mm, ces écouteurs offrent un son riche et cristallin, et des basses surpuissantes.

Confort longue durée



Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

Port réglable



L'arceau de ce casque Philips se règle facilement pour s'adapter confortablement à toutes les têtes.

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 15,5 x 18,7 x 7 cm
- Poids: 0,15 kg

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 15 - 24 000 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 100 mW
- Sensibilité: 107 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: Câble unilatéral
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
- Type de câble: OFC

Dimensions de l'emballage

- Type d'installation en rayon: Factice
- EAN: 69 23410 70516 4
- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 21,5 x 5 cm
- Poids brut: 0,34 kg
- Poids net: 0,155 kg
- Type d'emballage: Factice
- Tare: 0,185 kg

Carton externe

- EAN: 87 12581 56019 5
- Poids brut: 1,235 kg
- Carton externe (l x l x H): 23,8 x 16,8 x 21 cm
- Poids net: 0,465 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Tare: 0,770 kg

