



微粒

完美阻隔噪音並持久耐用

這個耳筒小巧之餘亦精緻巧妙。9mm 驅動單元提供爆炸性音響效果，三款可互換的不同尺寸耳塞亦同時可提供穩定貼合和更好的隔音效能。

強勁音效

- 強勁 9mm 驅動單元提供深沉及震撼的低音效果

更為耐用

- 堅韌的無纏繞電線及強化連接器

極度舒適

- 隔音柔軟耳塞
- 3 種尺寸的耳塞，貼合度可調整

Philips O'Neill
THE SPECKED 耳塞式耳筒



SHO9552



PHILIPS

O'NEILL

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 1,22 x 2,35 x 2,55 厘米
- 重量: 0.012 千克

音效

- 音響系統: 半開放式
- 磁鐵類型: Neodymium 磁石
- 音圈: CCAW
- 振動膜: Mylar dome
- 頻率響應: 6 - 23 500 Hz
- 阻抗: 16 歐姆
- 最大輸入電量: 50 mW
- 敏感度: 105 分貝
- 喇叭直徑: 8.6 毫米
- 類型: 動態

連接

- 接線方式: 對稱
- 纜線長度: 1.2 米
- 連接器: 3.5 毫米
- 連接器設備: 鍍金
- 纜線類型: OFC

包裝尺寸

- 貨架佈置類型: 模型
- EAN: 69 23410 70200 2
- 包括的產品數目: 1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17.2 x 3 厘米
- 總重量: 0.066 千克
- 淨重: 0.012 千克
- 包裝類型: 模型
- 淨機身重量: 0.054 千克

外盒

- EAN: 87 12581 56010 2
- 總重量: 2.285 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 37.5 x 22.7 x 24.8 厘米
- 淨重: 0.288 千克
- 產品包裝數目: 24
- 淨機身重量: 1.997 千克

內紙箱

- EAN: 87 12581 56011 9
- 總重量: 0.243 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 17.6 x 10,2 x 10.5 厘米
- 淨重: 0.036 千克
- 產品包裝數目: 3
- 淨機身重量: 0.207 千克


產品特點

強勁音效



配以強勁 9mm 驅動單元，這些耳筒提供均衡的聲音體驗，還有震撼的低音效果。

智能強化




堅韌的無纏繞電線及強化連接器，令這些耳筒可抵禦您充滿活力的生活方式造成的日常磨損。

貼合度可調整

3 種尺寸的軟耳塞，能讓您自由調整貼合度。

長時間佩戴仍感舒適輕便



高級柔軟耳塞讓您長時間隨意佩戴耳筒，仍不會感不適。