




フィリップス オニール
STRETCH ヘッドバンド
型ヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型
オーバーイヤー



SHO9560

The Stretch

タフでフレキシブル

自然に快適にフィットするヘッドバンド型ヘッドフォン Stretch は耐久性が高く、高精度サウンドをどこでも楽しめます。このヘッドフォンは優れた柔軟性と耐久性を同時に実現するだけでなく、快適なイヤークッションで至高の装着感も実現します。

パワフルなサウンド

- ダイナミック 40mm ドライバーで、深みのあるダイナミックな低音を実現

優れた耐久性

- スーパーストレッチヘッドバンドで優れた耐久性を実現
- ケーブルへのストレスを軽減し破損を防ぐ
- ケーブルが絡まるのを防ぎ、断線しにくいように強化

快適な装着感


- 遮音効果の高い超ソフトなイヤークッション
- 自然にフィットするクッション付きヘッドバンド

PHILIPS

O'NEILL


特長

高品質の素材を採用




ハイグレードナイロン TR55 スーパーストレッチポリマー製のこのヘッドバンドは、非常に頑丈かつ高い柔軟性を誇ります。

よりスマートに



絡まり防止と断線しにくいケーブルにより、衝撃や磨耗などに耐えられる設計になっています。

ケーブルへのストレスの軽減



最先端のスキー技術をヒントに、ケーブルが引っかかった場合はすぐにヘッドバンドから外れるようにしました。これにより、ヘッドフォンのケーブルにかかるストレスが軽減されます。外れた場合は接続し直すだけで、引き続き音楽をお楽しみいただけます。

オートフィット

優れた構造とストレッチするインナーバンドにより、自然に快適にフィットします。

長時間でも快適な装着感



極めて柔らかいイヤークッションにより、長時間でも快適に使用できます。

パワフルなサウンド

ダイナミック 40mm ドライバーを搭載したこのヘッドフォンでは、クリアなサウンドと低音の効いたサウンドを同時にお楽しみいただけます。

仕様

サウンド

- 音響システム: 密閉型
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 12 ~ 24,000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 50 mW
- 感度: 104 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 種類: ダイナミック

接続性

- ケーブル接続: 片側ケーブル
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクタ: 3.5 mm
- コネクタの仕上げ: 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

パッケージ寸法

- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- EAN: 69 23410 70203 3
- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 21.5 x 9 cm
- 総重量: 0.5 kg
- 本体重量: 0.16 kg
- 風袋重量: 0.34 kg
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方

外箱

- EAN: 87 12581 56006 5
- 総重量: 1.78 kg
- Outer carton (L x W x H): 29.5 x 24.2 x 21.4 cm
- 本体重量: 0.48 kg
- 販売用パッケージ数: 3
- 風袋重量: 1.3 kg

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 17 x 19.5 x 7.5 cm
- 重量: 0.159 kg

