



## Flexibilidad

### Flexibles y resistentes

Son autoajustables y duraderos, y ofrecen un exclusivo sonido de alta definición para que disfrutes de tu música vayas donde vayas. Estos audífonos son fuertes, muy flexibles y ultraresistentes. Además, tienen almohadillas de lujo para máxima comodidad.

#### Más duración

- Cable con sistema de liberación de tensión para prevenir quiebres
- Banda de sujeción súper flexible para una mayor duración
- Cable resistente a prueba de enredos y conectores reforzados

#### Sonido potente

- Controladores dinámicos de 40 mm para graves potentes y llenos de vida
- Micrófono universal, volumen y control de pistas\*


#### Máxima comodidad

- Banda de sujeción para la cabeza acolchonada y autoajustable
- Almohadillas súper suaves con aislamiento de ruidos

#### Diseñado pensando en ti

- Conector adicional de 3,5 mm para Nokia, Sony Ericsson y Samsung

Philips O'Neill  
Audífonos flexibles con  
banda



SHO9565BK



PHILIPS


O'NEILL

## Destacados

### Ajuste automático

La banda de sujeción tiene un excelente diseño y una banda elástica interna que se ajusta automáticamente sin complicaciones.

### Cable con liberación de tensión



Este sistema está inspirado en la última tecnología de las pistas de esquí y ayuda a que el cable se suelte rápidamente de la banda de sujeción cuando se engancha. Puedes reconectarlo con total facilidad para seguir disfrutando de tu música.

### Comodidad por mucho tiempo




Las almohadillas súper suaves de lujo te ofrecen total comodidad para que puedas usar los audífonos durante más tiempo sin sentir molestias.

### Sonido potente

Estos audífonos tienen controladores dinámicos de 40 mm con un sonido nítido y un excelente rendimiento de graves.


HEADSET FOR»  
**MOBILE PHONE**  
//MUSIC AND CALLS

### Materiales de alta calidad



La banda de sujeción para la cabeza está fabricada con un polímero de nailon TR55 súper elástico de gran calidad para maximizar la resistencia y flexibilidad de los audífonos.

### Refuerzo inteligente



Estos audífonos con cables de tela de alta resistencia que no se enredan y conectores reforzados se adaptan a tu estilo de vida activo y duran mucho más.

### Remoto y micrófono

Control remoto y micrófono para Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung y Sony Ericsson

### Conector de 3,5 mm adicional

Conector adicional de 3,5 mm estéreo para Nokia, Sony Ericsson y Samsung

## Especificaciones

### Conectividad

- Conexión del cable: Cable unilateral
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
- Tipo de cable: OFC
- \*Control de pistas compatible con: iPhone 3GS, iPhone4
- Conexión del cable: cable unilateral
- Control remoto y micrófono compatibles con: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson

### Comodidad

- Control de volumen

### Caja exterior

- Peso bruto: 1,81 kg
- Caja exterior (L x An x Al): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
- Peso neto: 0,51 kg
- Cantidad de cajas: 3
- Peso tara: 1,3 kg
- Peso bruto: 3.990 lb
- GTIN: 1 06 09585 21331 6
- Caja exterior (L x An x Al): 11,6 x 9,5 x 8,4 pulgadas
- Peso neto: 1,124 lb
- Peso tara: 2.866 lb

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 19,5 x 21,5 x 9 cm
- Peso bruto: 0,51 kg
- Peso neto: 0,17 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Caja
- Peso tara: 0,34 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 7,7 x 8,5 x 3,5 pulgadas
- Peso bruto: 1,124 lb
- Peso neto: 0,375 lb
- Peso tara: 0,750 lb
- UPC: 6 09585 21331 9

### Sonido

- Sistema acústico: abrir
- Diafragma: cúpula mylar
- Respuesta de frecuencia: 12 - 24 000 Hz
- Impedancia: 32 ohmio
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Sensibilidad: 105 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: CCAW