



Philips  
Стереонаушники

Легкие, но с сильным звуком

SHP1900



## Легкие и комфортные

Для музыки, компьютера, ТВ

Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания

### **Вы забудете о том, что вы их носите!**

- Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
- Легкая головная стяжка повышает уровень комфорта и надежность крепления

### **Идеальное ощущение при прослушивании**

- Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

### **Полная готовность к действию**

- 2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

# PHILIPS

## Характеристики

### Звук

- Акустическая система: открытый
- Тип магнита: Неодимовый
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 98 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм

### Подключения

- Подключение кабеля: одностороннее
- Длина кабеля: 2 м
- Покрытие разъема: Хромированный
- Тип кабеля: медь
- Разъем: 3,5 мм

### Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17,5 x 21 x 9,5 см
- Вес брутто: 0,334 кг
- Вес нетто: 0,195 кг
- Вес упаковки: 0,139 кг
- EAN: 87 10895 94583 7

- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

### Внешняя упаковка

- Вес брутто: 10,45 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 60,4 x 39,5 x 48,5 см
- Вес нетто: 4,68 кг
- Вес упаковки: 5,77 кг
- EAN: 87 10895 95732 8
- Количество потребительских упаковок: 24

### Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 2,329 кг
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 58,7 x 18,1 x 22,9 см
- Вес нетто: 2,005 кг
- Вес упаковки: 0,324 кг
- EAN: 87 10895 95731 1
- Количество потребительских упаковок: 6

## Основные

### Удобные подушечки для уха

Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.

### Легкая головная стяжка

Для создания головной стяжки использован легкий материал

### Кабель 2 м

Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

### Полноразмерная конструкция

Полноразмерные ушные накладки не только закрывают все ухо для улучшения качества звучания, но также обеспечивают место для более крупного и высокоэффективного электроакустического преобразователя.



Дата выпуска 2014-02-19

Версия: 6.0.8

12 NC: 9082 100 07146  
EAN: 87 10895 94583 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)