





Philips  
Hi-Fi слушалки

High resolution аудио  
С наушници върху цялото ухо



SHP6000



## Аудио с висока честота на дискретизация и първокласно удобство

Тези слушалки Philips SHP6000/10 с подсилени басови говорители и саморегулиращи се FloatingCushions осигуряват не само добър звук, но и дълготраен комфорт при слушане.

### Максимално удоволствие от слушането

- High Resolution аудио възпроизвежда музиката в най-чистата ѝ форма
- Мощни 40-милиметрови мембрани за възпроизвеждане на силни басы
- Конструкцията със скоба за ухо осигурява добра шумоизолация

### Удобни за продължителна употреба

- FloatingCushions от мек пенест материал, саморегулиращи се за идеално прилягане
- Изцяло подплатената лента за главата осигурява ненадминато удобство при слушане

### Комфорт

- 3 м оптимална дължина на кабела, подходяща за всякакви приложения
- Едностранният кабел намалява заплитането
- 3,5-6,3 мм адаптер, включен в комплекта

# PHILIPS

## Акценти

### 3,5-6,3 мм адаптер

3,5-6,3 мм адаптер, включен в комплекта

### 3 м оптимална дължина на кабела

3 м оптимална дължина на кабела, подходяща за всякакви приложения

### Изцяло подплатена лента за главата



Изцяло подплатената лента за главата осигурява ненадминато удобство при слушане

### Конструкция със скоба за ухо



Конструкцията със скоба за ухо осигурява добра шумоизолация

### Мощни 40-милиметрови мембрани



Мощни 40-милиметрови мембрани за възпроизвеждане на силни бази

### Намалява заплитането

Едностранныят кабел намалява заплитането

### FloatingCushions от мек пенест материал



FloatingCushions от мек пенест материал, саморегулиращи се за идеално прилягане

### High resolution аудио



High Resolution аудио предлага най-добрите аудио характеристики, възпроизвеждайки оригиналните студийни мащър записи по-добре от 16-битови/44,1 kHz CD формати. Това безкомпромисно качество прави High Resolution аудио най-добрият музикален спътник за любителя на музиката. Тези слушалки отговарят на строгите стандарти, които се изискват за поставяне на маркировката за качество Hi-Res Audio.

## Спецификации

### Звук

- Акустична система: Полуотворена
- Тип магнит: Неодимов
- Импеданс: 32 ома
- Максимална входяща мощност: 100 mW
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Чувствителност: 103 dB
- Честотен обхват: 8 – 40 000 Hz

### Възможности за свързване

- Кабелна връзка: едностранныя
- Дължина на кабела: 3 м
- Покритие на съединителя: хромиран

### Акcesoари

- Съединител за адаптер: позлатен 3,5 - 6,3 мм

### Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 10,5 x 24,5 x 19,5 см
- Бруто тегло: 0,451 кг
- Нето тегло: 0,272 кг
- Тегло на опаковката: 0,179 кг
- EAN: 69 23410 71020 5
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: И двете

### Външен кашон

- Бруто тегло: 1,68 кг
- Външен кашон (л x Ш x В): 34 x 24 x 22,5 см
- Нето тегло: 0,816 кг
- Тегло на опаковката: 0,864 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- GTIN: 1 69 23410 71020 2

### Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 19 x 21 x 9,5 см
- Тегло: 0,272 кг



Дата на издаване  
2019-03-15

Версия: 5.0.8

12 NC: 8670 000 78398  
EAN: 69 23410 71020 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)